


# Glissière linéaire à rouleaux

## Rail et patin

**IKO** LRX  
LRX-C1H  
LRXC-C1H  
LRXG-C1H




### Glissière à rouleaux

- Grande précision et grande rigidité
- Grande capacité de charge
- Translation douce
- Course limitée uniquement par la longueur des rails
- Patins standard ou longs interchangeables

### Très adapté aux applications avec chocs et/ou vibrations :

- Machines outils

Composez votre guidage en sélectionnant le rail et le nombre de patins dont vous avez besoin



#### Chariot LRXC-C1H

- Patin autolubrifiant
- Longueur du patin : court
- Capacité de charge : faible


#### Chariot LRX-C1H

- Patin autolubrifiant
- Longueur du patin : standard
- Capacité de charge : normale

#### Chariot LRXG-C1H


- Patin long autolubrifiant
- Longueur du patin : longue
- Capacité de charge : excellente

- Glissière pour charges élevées avec vibrations et / ou à-coups
- Glissière linéaire à rouleaux cylindriques
- Matière : acier
- Les références des rails et des chariots sont séparés : penser à commander les deux.
- Chariot autolubrifiant



### Applications

- Machines-outils




### REMISES

Qté	1+	2+
Rem. Prix		Sur demande

Références	L	Nb. de trous	Longueur maxi.	Type de chariot	Prix Uni.
LRX15-180	180	3	1500	-	42,00 €
LRX15-240	240	4	1500	-	55,95 €
LRX15-360	360	6	1500	-	84,00 €
LRX15-480	480	8	1500	-	111,95 €
LRX15-660	660	11	1500	-	153,93 €
LRX15-1500	1500	25	1500	-	349,71 €
LRX15-C1H/GE	-	Chariot	-	Standard	248,08 €
LRX15G-C1H/GE	-	Chariot	-	Long	280,40 €
LRX20-240	240	4	1980	-	62,75 €
LRX20-480	480	8	1980	-	125,49 €
LRX20-660	660	11	1980	-	172,55 €
LRX20-840	840	14	1980	-	219,58 €
LRX20-1020	1020	17	1980	-	266,64 €
LRX20-1200	1200	20	1980	-	313,64 €
LRX20-1500	1500	25	1980	-	392,05 €
LRX20-1980	1980	33	1980	-	517,55 €
LRX20-C1H/GE	-	Chariot	-	Standard	266,43 €
LRX20G-C1H/GE	-	Chariot	-	Long	298,76 €
LRX25-240	240	4	3000	-	65,49 €
LRX25-480	480	8	3000	-	130,99 €
LRX25-660	660	11	3000	-	180,11 €
LRX25-840	840	14	3000	-	229,20 €
LRX25-1020	1020	17	3000	-	278,33 €
LRX25-1200	1200	20	3000	-	327,44 €
LRX25-1500	1500	25	3000	-	409,31 €
LRX25-3000	3000	50	3000	-	790,30 €
LRX25-C1H/GE	-	Chariot	-	Standard	280,40 €
LRX25G-C1H/GE	-	Chariot	-	Long	307,99 €

Dimensions en mm




- La deuxième valeur des lignes Tx, Ty, s'applique à deux patins juxtaposés.
- Pour les modèles LRX 20-C et les LRXG20-C, les patins ne peuvent être montés que par le dessus.

	LRX15-C1H/GE	LRX15G-C C1H/GE	LRX20-C1H/GE	LRX20G-C1H/GE	LRX25-C1H/GE	LRX25G-C1H/GE
<b>Masse (kg)</b>						
Chariot	0,20	0,28	0,44	0,61	0,67	0,84
Rail (par m)	1,65	1,60	2,73	2,73	3,59	3,59
<b>Dimension de l'ensemble</b>						
H±0,04	24,00	24,00	30,00	30,00	36,00	36,00
H1	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00
N±0,05	16,00	16,00	21,50	21,50	23,50	23,50
<b>Dimension du chariot</b>						
W2	47,00	47,00	63,00	63,00	70,00	70,00
W3	19,00	19,00	26,50	26,50	28,50	28,50
W4	4,50	4,50	5,00	5,00	6,50	6,50
L1	68,00	84,00	86,00	106,00	98,00	113,00
L2	30,00	30,00	40,00	40,00	45,00	45,00
L3	40,00	56,00	51,60	71,60	60,00	75,00
L4	71,00	87,00	94,00	114,00	107,00	122,00
L6	26	26	35	35	40	40
d1	4,40	4,40	-	-	7,00	7,00
M1	M5	M5	M6	M6	M8	M8
H2	7,00	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00
H3	3,50	3,50	4,00	4,00	5,00	5,00
H5	3,00	3,00	3,50	3,50	5,00	5,00
<b>Dimension du rail</b>						
W	15,00	15,00	20,00	20,00	23,00	23,00
H4	16,50	16,50	21,00	21,00	24,50	24,50
d3	4,50	4,50	6,00	6,00	7,00	7,00
d4	8,00	8,00	9,50	9,50	11,00	11,00
h	6,00	6,00	8,50	8,50	9,00	9,00
E	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Vis de fixation du rail	M4 x 16	M4 x 16	M5 x 20	M5 x 20	M6 x 25	M6 x 25
<b>Charge dynamique</b>						
C (N)	9410	12200	19200	24700	26200	31200
<b>Charge statique</b>						
C <sub>0</sub> (N)	19900	27900	42500	58700	56000	70000
<b>Moment Statique</b>						
T <sub>0</sub> (Nm)	187	262	548	757	829	1040
T <sub>x</sub> (Nm)	135	261	377	710	570	881
T <sub>y</sub> (Nm)	938	1580	2510	4180	3780	5360



Dimensions en mm

- Glissière pour charges élevées avec vibrations et / ou à-coups
- Glissière linéaire à rouleaux cylindriques
- Matière : acier
- Les références des rails et des chariots sont séparés: penser à commander les deux.
- Chariot autolubrifiant



### Applications

- Machines-outils




### REMISES

Qté	1+	2+
Rem.	Prix	Sur demande

Références	L	Nb. de trous	Longueur maxi.	Type de chariot	Prix Uni.
LRX30-480	480	6	2960	-	156,99 €
LRX30-640	640	8	2960	-	209,29 €
LRX30-800	800	10	2960	-	261,56 €
LRX30-1040	1040	13	2960	-	340,08 €
LRX30-1200	1200	15	2960	-	392,36 €
LRX30-1520	1520	19	2960	-	496,99 €
LRX30-2960	2960	37	2960	-	967,78 €
LRX30-C1H/GE	-	Chariot	-	Standard	321,53 €
LRX30C-C1H	-	Chariot	-	Court	262,06 €
LRX30G-C1H/GE	-	Chariot	-	Long	367,47 €
LRX35-480	480	6	2960	-	196,69 €
LRX35-640	640	8	2960	-	262,28 €
LRX35-800	800	10	2960	-	327,84 €
LRX35-1040	1040	13	2960	-	426,20 €
LRX35-1200	1200	15	2960	-	491,73 €
LRX35-1520	1520	19	2960	-	622,90 €
LRX35-2960	2960	37	2960	-	1 212,96 €
LRX35-C1H/GE	-	Chariot	-	Standard	411,79 €
LRX35C-C1H	-	Chariot	-	Court	263,75 €
LRX35G-C1H/GE	-	Chariot	-	Long	580,49 €
LRX45-840	840	8	2940	-	481,76 €
LRX45-1050	1050	10	2940	-	602,15 €
LRX45-1260	1260	12	2940	-	722,61 €
LRX45-1470	1470	14	2940	-	843,06 €
LRX45-1995	1995	19	2940	-	1 144,15 €
LRX45-2940	2940	28	2940	-	1 686,08 €
LRX45-C1H/GE	-	Chariot	-	Standard	579,13 €
LRX45C-C1H	-	Chariot	-	Court	394,61 €
LRX45G-C1H/GE	-	Chariot	-	Long	780,44 €

Dimensions en mm



- La deuxième valeur des lignes Tx, Ty, s'applique à deux patins juxtaposés.
- Pour les modèles LRX 20-C et les LRXG20-C, les patins ne peuvent être montés que par le dessus.

	LRX30- C1H/GE	LRX30C -C1H/GE	LRX30G -C1H/GE	LRX35- C1H/GE	LRX35C- C1H	LRX35G- C1H/GE	LRX45- C1H/GE	LRX45C- C1H	LRX45G- C1H/GE
<b>Masse (kg)</b>									
Chariot	1,20	0,78	1,58	1,76	1,13	2,41	3,26	2,11	4,60
Rail (par m)	5,01	5,01	5,01	6,88	6,88	6,88	10,80	10,80	10,80
<b>Dimension de l'ensemble</b>									
H±0,04	42,00	42,00	42,00	48,00	48,00	48,00	60,00	60,00	60,00
H1	6,50	6,50	6,50	6,40	6,40	6,40	8,00	8,00	8,00
N±0,05	31,00	31,00	31,00	33,00	33,00	33,00	37,50	37,50	37,50
<b>Dimension du chariot</b>									
W2	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00
W3	36,00	36,00	36,00	41,00	41,00	41,00	50,00	50,00	50,00
W4	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00
L1	113,00	85,00	134,00	124,00	92,00	152,00	154,00	114,00	194,00
L2	52,00	-	52,00	62,00	-	62,00	80,00	-	80,00
L3	70,40	42,40	91,40	78,60	46,60	106,60	99,00	59,00	139,00
L5	123,00	95,00	144,00	12,5	12,5	12,5	17,5	17,5	17,5
L6	44	-	44	52	-	52	60	-	60
d1	8,50	8,50	8,50	8,5	8,5	8,5	10,5	10,5	10,5
M1	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M12	M12	M12
H2	10,00	10,00	10,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00	15,00
H3	6,50	6,50	6,50	13,00	13,00	13,00	16,00	16,00	16,00
H5	5,50	5,50	5,50	7,00	7,00	7,00	11,00	11,00	11,00
<b>Dimension du rail</b>									
W	28,00	28,00	28,00	34,00	34,00	34,00	45,00	45,00	45,00
H4	28,00	28,00	28,00	32,00	32,00	32,00	38,00	38,00	38,00
d3	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	14,00	14,00	14,00
d4	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	20,00	20,00	20,00
h	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	17,00	17,00	17,00
E	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	52,50	52,50	52,50
F	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	105,00	105,00	105,00
Vis de fixation du rail	M8 x 28	M8 x 28	M8 x 28	M8 x 35	M8 x 35	M8 x 35	M12 x 40	M12 x 40	M12 x 40
<b>Charge dynamique</b>									
C (N)	35400	23800	43500	48200	32500	60900	78200	78200	101000
<b>Charge statique</b>									
C <sub>0</sub> (N)	74100	44400	96300	99600	59700	134000	159000	159000	222000
<b>Moment Statique</b>									
T <sub>0</sub> (Nm)	1340	804	1740	2160	1300	2920	4410	4410	6180
T <sub>x</sub> (Nm)	880	328	1470	1350	504	2430	2690	2690	5200
T <sub>y</sub> (Nm)	5750	2730	8710	8430	3940	13700	16700	16700	28800

Dimensions en mm




Figure 2 : Direction des charges

### Capacité de charge et de durée de vie

#### Capacité de charge dynamique de base

La capacité de charge dynamique de base est définie comme la charge constante en direction et en intensité à laquelle est soumis un ensemble de guides linéaires LRX et lorsque 90% de ces guides se déplacent sur une distance de 50km sans dommage des matériaux provoqué par la fatigue du contact de roulement. Les guides linéaires LRX sont conçus pour des capacités de charge dynamique égales appliquées latéralement, vers le haut et vers le bas.

#### Capacité de charge statique de base

La capacité de charge statique de base est définie comme la charge faisant subir une contrainte de contact constante au centre de la zone de contact des éléments roulants et des chemins de roulement où s'exerce la charge maximum.

La capacité limite de charge statique s'applique à la translation linéaire du guide LRX, elle s'utilise généralement en association avec le facteur de sécurité statique.

Les guides linéaires LRX sont conçus pour des capacités de charge dynamique égales appliquées latéralement, vers le haut et vers le bas.

#### Moment statique

Le moment statique (voir figure 3) est défini comme un moment créant une contrainte de contact constante au centre de la zone de contact entre les éléments roulants et les chemins de roulement où s'exerce la charge maximum.





Figure 3 : Moment statique

### Précision

Précision du lot patin et rail		Rail
		Précision élevée (H)
Patin	Précision élevée (H) Précision (P)	Précision élevée
Tolérance sur H		$\pm 0,002$
Tolérance sur N <sup>(3)</sup>		$\pm 0,025$
Pour 1 lot :	Variation sur H <sup>(1)</sup>	0,07
	Variation sur H <sup>(2)(3)</sup>	0,010
Variation sur H pour des lots multiples <sup>(4)</sup>		0,025
Parallélisme en fonctionnement entre C et A		Fig. 1.
Parallélisme en fonctionnement entre D et B		Fig. 1.



Note<sup>(1)</sup> : La variation dimensionnelle sur la cote H représente la variation de dimension entre des patins montés sur un même rail lorsque la dimension H est mesurée à la même position sur le rail.

Note<sup>(2)</sup> : La variation dimensionnelle sur la cote N représente la variation de dimension entre des patins montés sur un même rail lorsque la dimension N est mesurée à la même position sur le rail.

Note<sup>(3)</sup> : Ces valeurs s'appliquent également à des surfaces de référence inversés.

Note<sup>(4)</sup> : La variation dimensionnelle sur la cote H pour des lots multiples est égale à la variation de dimension pour des patins et des rails choisis arbitrairement parmi les différents lots.

**Remarque** : Les valeurs citées dans le tableau ci-dessus sont valables lorsque les dimensions sont mesurées à partir du centre de chaque patin fixé sur un rail, lui-même monté sur une semelle plate.




Fig.1 Parallélisme en fonctionnement

### Durée de vie

La durée de vie des guides linéaires LRX est obtenue à l'aide de la formule suivante :

$$L = 50 \left( \frac{C}{P} \right)^{10/3} \dots\dots\dots(1)$$

pour laquelle :

**L** : durée de vie, **10<sup>3</sup>m**

**P** : charge équivalente, **N**

**C** : capacité de charge dynamique de base, **N**

Lors des vibrations et des chocs provoqués par la machine en fonctionnement, les charges réelles appliquées au guide linéaire excèdent dans certains cas la charge théorique calculée. La durée de vie réelle est donc calculée avec la formule suivante qui prend en compte le facteur de charge :

$$L = 50 \left( \frac{C}{f_w F_c} \right)^{10/3} \dots\dots\dots(2)$$

pour laquelle :

**f<sub>w</sub>** : facteur de charge (voir tableau 1)

**F<sub>c</sub>** : charge théorique calculée, **N**

Dans le cas où la longueur de la course et le nombre de courses par minute sont connus, la durée de vie peut-être exprimée en heures avec la formule suivante :

$$L_h = \frac{10^6 L}{2 S n_1 \times 60} \dots\dots\dots(3)$$

pour laquelle :

**L<sub>h</sub>** : durée de vie en **heures**

**S** : longueur de course en **mm**

**n<sub>1</sub>** : nombre de courses en **cpm**

**Tableau 1 : Facteur de charge**

Conditions de fonctionnement	f <sub>w</sub>
Fonctionnement souple sans vibration et/ou sans choc	1,0 ~ 1,2
Fonctionnement normal	1,2 ~ 1,5
Fonctionnement avec vibrations et/ou avec chocs	1,5 ~ 3,0



## Nos autres produits



RIMtce

Roulette d'immobilisation, à trou central



G-ECO

Engrenage droit acier série éco., Acier C45



DB

Engrenage conique acier, 2:1



BH01

Bride avec roulement, Montage serré collé



TMR

Tendeur fixe rigide, Manuel



RBNtc

Roulette pivotante à trou central, Acier - Caoutchouc



F7-SF-SM

Support façade, Support - montage en façade



SDC

D



PLA

Aimant plat, Aimant



PRES7HR

Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 700kg



SDG

Support de guides, Plastique



CHMBR

Bras de réaction, Bras de réaction pour réducteurs CHM et CHMR

## Produits complémentaires



HK

Accessoire de serrage manuel, Serrage manuel LRX



LRX

C