


- Allie les avantages d'un pied statique et d'une roulette
- Utiliser une clé à pipe pour actionner la roulette
- Course de sortie de la roulette 12,5mm
- Nécessite un sol lisse (creux largeur 5mm maxi) et horizontal (pente maxi 3°)
- Charge jusqu'à 2500kg/pied en statique
- Ne doit pas excéder 200kg/roulette en version mobile
- Matières :
 - Embase polyamide
 - Semelle caoutchouc NBR
 - Tige acier zingué

Exemple d'utilisation


- Une cuve contenant de la matière travaille en position statique. Une fois vidée, la cuve peut être déplacé pour être lavée.

Avantages

- Flexibilité (1 même produit satisfait 2 besoins)
- Moins de manœuvre pour déplacer une structure
- Gain de temps



Escamotage de la roulette



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix -5%		Sur demande

Références	ØM	L	Charge Pied fixe (statique) (kg)	Charge Pied mobile (dynamique) (kg)	Prix Uni. 1 à 5
Avec tige filetée					
PDR100-16-50/RD	M16	50	2500	200	118,60 €
PDR100-16-100/RD	M16	100	2500	200	122,18 €
PDR100-20-75/RD	M20	75	2500	200	122,18 €
PDR100-20-125/RD	M20	125	2500	200	125,79 €
PDR100-24-75/RD	M24	75	2500	200	122,18 €
PDR100-24-125/RD	M24	125	2500	200	125,79 €
Avec platine de fixation 80x80mm					
PDR100-80-80/RD	4 trous	8,5mm	2500	200	122,18 €

Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLÉMENT 2019

281

Nos autres produits



PRF_GAL
Galet pour profilé aluminium, Galet plat



GE14
Grenouillère élastique à anneau, Avec porte-cadenas



NTM
Vis de pression bout en nylon, à bout nylon



AXTR
Axe pour poulie tendeur, Axe



VELM4
Embase à visser pour bande auto-grippante, Polyamide



PCM
Poignée cylindrique fixe, Poignée non tournante



LC
Limitateur de couple à friction, 30 à 240 Nm



PHTss
Poignée de manutention, Jusqu'à 250°C



UTKpwC
Chariot à 3 roues Utilitrack®, Roue en V à bandage polymère



PTBss
Piton boulon à œil inox , Inox



DOMI80
Chariot de réglage Domino 80, Chariot DOMILINE 80 avec patin



TCSH
Tendeur de chaînes automatique, Avec patin

Produits complémentaires



RIMtce
Roulette d'immobilisation, à trou central



RIMple
Roulette d'immobilisation, à platine