

Pied à roulette intégrée

Roulette déportée

PDR

- Allie les avantages d'un pied statique et d'une roulette
- Utiliser une clé à pipe pour actionner la roulette
- Course de sortie de la roulette 12,5mm
- Nécessite un sol lisse (creux largeur 5mm maxi) et horizontal (pente maxi 3°)
- Charge jusqu'à 2500kg/pied en statique
- Ne doit pas excéder 200kg/roulette en version mobile
- Matières :
 - Embasse polyamide
 - Semelle caoutchouc NBR
 - Tige acier zingué




Exemple d'utilisation


- Une cuve contenant de la matière travaille en position statique. Une fois vidée, la cuve peut être déplacé pour être lavée.

Avantages

- Flexibilité (1 même produit satisfait 2 besoins)
- Moins de manoeuvre pour déplacer une structure
- Gain de temps



Escamotage de la roulette



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØM	L	Charge Pied fixe (statique) (kg)	Charge Pied mobile (dynamique) (kg)	Prix Uni. 1 à 5
Avec tige fileté					
PDR100-16-50/RD	M16	50	2500	200	118,60 €
PDR100-16-100/RD	M16	100	2500	200	122,18 €
PDR100-20-75/RD	M20	75	2500	200	122,18 €
PDR100-20-125/RD	M20	125	2500	200	125,79 €
PDR100-24-75/RD	M24	75	2500	200	122,18 €
PDR100-24-125/RD	M24	125	2500	200	125,79 €
Avec platine de fixation 80x80mm					
PDR100-80-80/RD	4 trous	8,5mm	2500	200	122,18 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax


cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLÉMENT 2019

281

Nos autres produits



PM3

Roue pour vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



MDR_SS

Manille droite inox à piton à œil, Inox



SFWR

Support d'extrémité d'arbre, Applique



DOG319

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 4 à 9 Nm



SER69K

Verrou quart de tour pour agroalimentaire, Inox



F7-I

Afficheur multifonction, Avec capteur interne



ZG0

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



DER80

Moteur AC asynchrone triphasé inox, 0,55 à 0,75kW



CHM63-MOT

Motoréducteur AC asynchrone triphasé, 0,37 à 1,5



LC

Limiteur de couple à friction, 190 à 1800 Nm



BOX-NINA

Ecrou autofreiné - DIN985, Coffret d'écrous acier



PFC

Pied fixe, Mise à niveau de petits éléments

Produits complémentaires



RIMtce

Roulette d'immobilisation, à trou central



RIMple

Roulette d'immobilisation, à platine