

Pied de machine antivibratoire

New

PMB

Plaque de base ovale

- Avec 2 trous de fixation
- Les charges indiquées se réfèrent à la charge statique permanente verticale admissible
- Matières :

Caoutchouc naturel
Structure acier

NOUVEAU !






Application

- Ces éléments sont idéaux pour les basses fréquences car les caoutchoucs sont disponibles avec différentes duretés de sorte qu'une grande plage de charge peut être couverte

Info.

- Livré avec disque support pour une meilleure répartition de la charge



REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 10+ | 20+ |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande | |

| Références | ØD | H1 | H | E | L | ØM | ØA | S | Charge | | | Prix Uni. 1 à 5 |
|---------------|-----|----|----|-----|-----|-----|------|-----|--------------|------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | | | | Dureté shore | maxi (daN) | Déflexion | |
| PMB40-M6-35 | 40 | 18 | 20 | 52 | 64 | M6 | 6,2 | 2 | 35 | 2,5 | 2,5±0,5 | 9,83 € |
| PMB40-M6-45 | 40 | 18 | 20 | 52 | 64 | M6 | 6,2 | 2 | 45 | 5 | 2,5±0,5 | 9,83 € |
| PMB40-M6-60 | 40 | 18 | 20 | 52 | 64 | M6 | 6,2 | 2 | 60 | 10 | 2,5±0,5 | 9,83 € |
| PMB60-M6-45 | 60 | 22 | 24 | 76 | 90 | M6 | 6,2 | 2 | 45 | 15 | 3,5±0,5 | 17,04 € |
| PMB60-M6-60 | 60 | 22 | 24 | 76 | 90 | M6 | 6,2 | 2 | 60 | 25 | 3,5±0,5 | 17,04 € |
| PMB60-M6-75 | 60 | 22 | 24 | 76 | 90 | M6 | 6,2 | 2 | 75 | 50 | 3,5±0,5 | 17,04 € |
| PMB80-M8-45 | 80 | 25 | 27 | 100 | 120 | M8 | 8,2 | 2 | 45 | 40 | 4,5±0,5 | 23,19 € |
| PMB80-M8-60 | 80 | 25 | 27 | 100 | 120 | M8 | 8,2 | 2 | 60 | 80 | 4,5±0,5 | 23,19 € |
| PMB80-M8-75 | 80 | 25 | 27 | 100 | 120 | M8 | 8,2 | 2 | 75 | 120 | 4,5±0,5 | 23,19 € |
| PMB100-M10-45 | 100 | 25 | 28 | 124 | 148 | M10 | 10,2 | 2,5 | 45 | 75 | 4,5±1 | 30,37 € |
| PMB100-M10-60 | 100 | 25 | 28 | 124 | 148 | M10 | 10,2 | 2,5 | 60 | 160 | 4,5±1 | 30,37 € |
| PMB100-M10-75 | 100 | 25 | 28 | 124 | 148 | M10 | 10,2 | 2,5 | 75 | 220 | 4,5±1 | 30,37 € |
| PMB150-M14-45 | 150 | 35 | 40 | 182 | 214 | M14 | 11,8 | 4 | 45 | 130 | 7±1,5 | 66,64 € |
| PMB150-M14-60 | 150 | 35 | 40 | 182 | 214 | M14 | 11,8 | 4 | 60 | 300 | 7±1,5 | 66,64 € |
| PMB150-M14-75 | 150 | 35 | 40 | 182 | 214 | M14 | 11,8 | 4 | 75 | 400 | 7±1,5 | 66,64 € |

Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2024

www.hpceurope.com

Tel. +33(0)4 37 496 496

Nos autres produits




DB

Engrenage conique
acier, 2:1



F7-P-AM

Anneau magnétique,
Anneau magnétique



RTN

Accouplement à
denture bombée
Bowex®, Nylon



VDS

Système de réglage
par verrou coulissant,
Verrou coulissant pour
t...



BPLE

Bille porteuse à
encastrer, Légère



BPHR

Bille porteuse à
ressort, Forte



APBC

Tube rond pour noix,
Tube rond pour noix



PFM

Pied fixe tôle
emboutie, Tôle
emboutie



CFF

Embout à rotule
femelle DIN
ISO12240-4, Acier /
bronze



PX

Arbre de sortie inox,
Arbre double pour
réducteurs P



HCV

Système de guidage
sur rail en V Simple
Select®, avec chariot



PRES

Accessoires pour
presse PRES-3HR et
PRES-4HR, Réglage
micrométrique...

Produits complémentaires



AZY

Amortisseur élastique
cylindrique, Acier



AZY_SS

Amortisseur élastique
cylindrique inox, Inox



BZY

Amortisseur élastique
cylindrique, Acier



BZY_SS

Amortisseur élastique
cylindrique inox, Inox