

Maille de tête triple **haute résistance**



MTT_{HR}

Acier haute résistance

- Élément de levage

- Matière :

Acier Allié Grade 80
peint en rouge

Marquage

- CE, CMU, fabricant, classe d'acier

Info


- Généralement conforme

à la norme EN 1677- 4+A1

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4



Haute
résistance



REMISES

Qté	1+	6+	20+	30+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande


Référence	CMU (kg)	A	B	ØD	A1	B1	ØD1	Masse (kg)	Stock*	Prix unit. 1 à 5
MTT18-3150/HR	3,15	135	75	18	60	38	14	1,330		

*Dimensions en mm

Nos autres produits




F7-P-AM
Bande magnétique,
Bande magnétique



H0
Engrenage hélicoïdal
axes croisés,
Plastique usiné
(delrin)



VBFP
Petit volant à 6 lobes
taraudé, Duroplast -
Inox



PF45
Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
40 Nm



RTE
Accouplement
élastique Rotex®,
acier



RT70
Frette de serrage
autocentrante, Couple
moyen/élevé



PTA80
Pied articulé à
embase tôle Ø80,
jusqu'à 10000N



NKX
Roulement combiné
sans bague interne, A
aiguilles et à butée à
b...



J65
Réducteur coaxial à
trains parallèles, de
0,80 à 2,95 Nm - à



HTD5M_09
Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD5 Acier ou



BPLF
Bille porteuse profil
haut, Légère



H02
Cardan simple à
aiguilles, Sollicitation
intensive

Produits complémentaires