Pied de mise à niveau inox pour robot

PMN — Charge maxi jusqu'à 45 000N

- ***Pied embase tôle inox***
- *Matières :*
  Embase inox AISI 304
  Tige inox AISI 304
  Semelle caoutchouc NBR FDA dureté 90° shore




Avantages


- *Excellent rapport performance/coût*
- *Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines*

Montage

- *Positionner le pied de mise à niveau à l'emplacement prévu pour l'utilisation de votre machine*
- *Une fois que le pied de mise à niveau et la machine sont correctement positionnés, percer le sol à l'aide du trou traversant situé entre la tige et la base*
- *Insérer une tige filetée à fixer avec de la résine ou une cheville*
- *On obtient ainsi un pied de nivellement entièrement fixé à lui-même, sans trous apparents, avec la possibilité de le régler en hauteur*



Montage



REMISES

Qté	1+	5+	8+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	B	A	M	G	H	H1	ØD	ØD1	Charge maxi (N)	Prix Uni. 1 à 4
PMN120-160/SS	121	31	M30x1.5	18	152	160	120	19	45000	


Dimensions en mm

Nos autres produits



PRES3HR

Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 400kg



ACL

Articulation pour profilé aluminium, Pivot à angle variable



PRS50

Pied massif à rotule inox Ø50, Ø 50



GLB

Petit volant à 6 lobes taraudé traversant, Technopolymère - Laiton



DOMI80

Chariot de réglage Domino 80, Chariot DOMILINE 80 avec compteur et ...



T25-6ECO

Poulie dentée de positionnement type T, Série économique - T2,5 a...



S_ZZ

Roulement à billes à contact radial, Inox



PPOss

Pontet sur platine ovale, Inox



ACLEFS

Ancrage pour profilé aluminium, Ajustable



BCAss

Bague cannelée cylindrique inox, Inox



AT10-32ECO

Poulie dentée de positionnement type AT, Série économique



STU

Douille à billes linéaire et rotative, Acier

Produits complémentaires



PFM

Pied fixe tôle emboutie, Tôle emboutie



PFM

Pied fixe tôle emboutie, Tôle emboutie



PAV

Pied fixe antivibratoire, Antivibratoire



PML

Pied massif pour charge lourde, Ø 100, 120 ou 150