

Filets rapportés Powercoil

Stock

PWC

Réparation de filets

- Kit de filets rapportés avec ou sans outils de pose
- 1 seule taille par boîte
- La longueur du filet correspond à $1,5 \times \varnothing$
- Matière Inox 304





Taraud

- Les tarauds sont spécifiques aux inserts filetés (STI). Ne fonctionne pas avec des tarauds métriques.

Info.

- Les boîtes avec outils de pose comprennent 1 foret, 1 taraud, 1 outil de pose et 1 rupteur.



+ DE STOCK



REMISES

Qté	1+	5+	10+	15+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	ØD	Pas	L	Ø Perçage	Qté par boîte	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
Kit avec outils de pose							
PWC-M3/KIT	M3	0,50	4,5	3,2	20	✓	104,10 €
PWC-M4/KIT	M4	0,70	6,0	4,2	20	✓	104,10 €
PWC-M5/KIT	M5	0,80	7,5	5,2	20	✓	104,10 €
PWC-M6/KIT	M6	1,00	9,0	6,3	20	✓	109,71 €
PWC-M8/KIT	M8	1,25	12,0	8,3	20	✓	126,61 €
PWC-M10/KIT	M10	1,50	15,0	10,4	15	-	135,05 €
PWC-M12/KIT	M12	1,75	18,0	12,4	10	-	163,19 €
Sachet sans outils de pose							
PWC-M3/B	M3	0,50	4,5	3,2	10	✓	8,88 €
PWC-M4/B	M4	0,70	6,0	4,2	10	✓	8,88 €
PWC-M5/B	M5	0,80	7,5	5,2	10	✓	8,88 €
PWC-M6/B	M6	1,00	9,0	6,3	10	✓	8,88 €
PWC-M8/B	M8	1,25	12,0	8,3	10	✓	10,54 €
PWC-M10/B	M10	1,50	15,0	10,4	10	✓	11,92 €
PWC-M12/B	M12	1,75	18,0	12,4	10	✓	17,68 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

400 1

Tome 1 2016

HPC

www.hpceurope.com

Tél/


0 825 88 5000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Nos autres produits



MSP19
Insert à coller
MasterPlate®
cylindrique,
cylindrique avec



NANO
Variateur de vitesse
3A, 3 A



SH4
Engrenage hélicoïdal
axes parallèles, Acier
20NCD2



OPFL_OPPM
Accessoire pour
indicateurs, Pommeau
d'actionnement



PO
Poignée de
cartésation multi-
secteurs, Insert
borgne taraudé



SLH-M
Ecroû pour sauterelle
à levier verrouillable,
Ecroû pour SLH/SLV



LRR-53
Loquet à ressort de
rappel, Loquet à
ressort de rappel
acier




SH1
Engrenage hélicoïdal
axes parallèles,
Plastique usiné
(delrin)



HG5
Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



PML
Pied massif pour
charge lourde, Ø 100,
120 ou 150



PO
Poignée de
cartésation multi-
secteurs, Trou lisse



ECF
Plot élastique de
fixation, Elastomère

Produits complémentaires



CHC
Vis à tête creuse DIN
912, Acier classe 12.9



CHCSS
Vis à tête creuse DIN
912, Inox A2



VTH
Vis à tête hexagonale
DIN 933, Acier classe
8.8



SHW
Rondelle simple, Inox
A2