Pied à roulette intégrée

Roulette déportée

PDR

- ***Allie les avantages d'un pied statique et d'une roulette***
- *Utiliser une clé à pipe pour actionner la roulette*
- *Course de sortie de la roulette 12,5mm*
- *Nécessite un sol lisse (creux largeur 5mm maxi) et horizontal (pente maxi 3°)*
- *Charge jusqu'à 2500kg/pied en statique*
- *Ne doit pas excéder 200kg/roulette en version mobile*
- *Matières :*
  - *Embase polyamide*
  - *Semelle caoutchouc NBR*
  - *Tige acier zingué*




Exemple d'utilisation


- *Une cuve contenant de la matière travaille en position statique. Une fois vidée, la cuve peut être déplacé pour être lavée.*

Avantages

- *Flexibilité (1 même produit satisfait 2 besoins)*
- *Moins de manoeuvre pour déplacer une structure*
- *Gain de temps*



Escamotage de la roulette



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØM	L	Charge Pied fixe (statique) (kg)	Charge Pied mobile (dynamique) (kg)	Prix Uni. 1 à 5
Avec tige filetée					
PDR100-16-50/RD	M16	50	2500	200	118,60 €
PDR100-16-100/RD	M16	100	2500	200	122,18 €
PDR100-20-75/RD	M20	75	2500	200	122,18 €
PDR100-20-125/RD	M20	125	2500	200	125,79 €
PDR100-24-75/RD	M24	75	2500	200	122,18 €
PDR100-24-125/RD	M24	125	2500	200	125,79 €
Avec platine de fixation 80x80mm					
PDR100-80-80/RD	4 trous 8,5mm		2500	200	122,18 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



Poignée de portage, avec contreplaque



Engrenage hélicoïdal axes croisés, Plastique usiné (delrin)



Joint d'étanchéité linéaire, A clipser



Engrenage conique plastique usiné (delrin), 1:1



Vis sans fin de précision, Acier



Bride pour profil de guidage, Conique double



Petit volant à 6 lobes fileté, Duroplast - Inox



Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



Platine en équerre, Platine en équerre pour rotule



Mini vérin motorisé 2A, 2 ampères



Butée à rouleaux cylindriques, Acier



Ecrou à oreilles, Taraudage traversant

Produits complémentaires



Roulette d'immobilisation, à trou central



Roulette d'immobilisation, à platine