

Pied à roulette intégrée

Roulette déportée

PDR

- Allie les avantages d'un pied statique et d'une roulette
- Utiliser une clé à pipe pour actionner la roulette
- Course de sortie de la roulette 12,5mm
- Nécessite un sol lisse (creux largeur 5mm maxi) et horizontal (pente maxi 3°)
- Charge jusqu'à 2500kg/pied en statique
- Ne doit pas excéder 200kg/roulette en version mobile
- Matières :
 - Embasse polyamide
 - Semelle caoutchouc NBR
 - Tige acier zingué




Exemple d'utilisation


- Une cuve contenant de la matière travaille en position statique. Une fois vidée, la cuve peut être déplacé pour être lavée.

Avantages

- Flexibilité (1 même produit satisfait 2 besoins)
- Moins de manoeuvre pour déplacer une structure
- Gain de temps



Escamotage de la roulette



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØM	L	Charge Pied fixe (statique) (kg)	Charge Pied mobile (dynamique) (kg)	Prix Uni. 1 à 5
Avec tige fileté					
PDR100-16-50/RD	M16	50	2500	200	118,60 €
PDR100-16-100/RD	M16	100	2500	200	122,18 €
PDR100-20-75/RD	M20	75	2500	200	122,18 €
PDR100-20-125/RD	M20	125	2500	200	125,79 €
PDR100-24-75/RD	M24	75	2500	200	122,18 €
PDR100-24-125/RD	M24	125	2500	200	125,79 €
Avec platine de fixation 80x80mm					
PDR100-80-80/RD	4 trous	8,5mm	2500	200	122,18 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLÉMENT 2019

281

Nos autres produits



BLHB30

Renvoi d'angle,
jusqu'à 4,4 Nm



H2

Engrenage hélicoïdal
axes croisés, Acier
20NCD2



CDGamme

Ressort de
compression
DIN2095, DIN 2095



T5M T10M

Courroie ouverte au
mètre type T, T10
Polyuréthane
armature acier



FAD

Pied à rotule simple,
Pied inclinable sans
semelle antidérapante



PTA100

Pied articulé à
embase tôle Ø100,
jusqu'à 15000N



AT5P_AT10P

Plaque de jonction
type AT, AT10



RNAST

Galet de came, Sans
bague intérieure



G-ECO25

Engrenage droit acier
série éco., Acier C45



PTKFss

Ecrou borgne pour
pied agroalimentaire,
Ecrou borgne inox -



CHA35

Charnière en façade
pour profilé
aluminium, Charnière



PRF-SRA

Serrure pour profilé
aluminium, Serrure

Produits complémentaires



RIMtce

Roulette
d'immobilisation, à
trou central



RIMple

Roulette
d'immobilisation, à
platine