
Joint d'étanchéité linéaire conforme FDA

RJABLU — Silicone

Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA

- *Matières :*
  VMQ (caoutchouc siliconé), dureté 60° +/-5 Shore A, approuvé par la FDA
  Armature inox 304
- *Couleur: bleu similaire à RAL5015*
- *T° d'utilisation: -50°C à +200°C*



Montage

- *Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement, même en présence de rayons ou de courbes. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation*


Applications

- *Grâce à l'utilisation de matériaux conformes à la norme FDA 21 CFR 177.2600, ces profilés peuvent être utilisés dans des applications avec des exigences adaptées, entre autres dans l'industrie alimentaire*


Info

- *Vendu en rouleau*


Forme A :



Forme B :



Rayon de courbure minimal



REMISES

Qté	1+	2+	3+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	Forme	Longueur (mm)	B	H	Pour tôle épaisseur (mm)	Rayon de courbure mini A	B	C	D	Prix uni.
RJA810-BLU/2	A	2000	8	10	1,0-2,0	10	20	10	10	
RJA810-BLU/5	A	5000	8	10	1,0-2,0	10	20	10	10	
RJA810-BLU/10	A	10000	8	10	1,0-2,0	10	20	10	10	
RJA810-BLU/20	A	20000	8	10	1,0-2,0	10	20	10	10	
RJA810-BLU/50	A	50000	8	10	1,0-2,0	10	20	10	10	
RJA1014-BLU/2	B	2000	10	14,5	3,0-4,0	45	120	30	30	
RJA1014-BLU/5	B	5000	10	14,5	3,0-4,0	45	120	30	30	
RJA1014-BLU/10	B	10000	10	14,5	3,0-4,0	45	120	30	30	
RJA1014-BLU/20	B	20000	10	14,5	3,0-4,0	45	120	30	30	
RJA1014-BLU/50	B	50000	10	14,5	3,0-4,0	45	120	30	30	

Dimensions en mm


Joint d'étanchéité linéaire conforme FDA

Silicone

RJABLU

Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA

- *Matières :*
  VMQ (caoutchouc siliconé), dureté 60° +/-5 Shore A, approuvé par la FDA
  Armature inox 304
- *Couleur: bleu similaire à RAL5015*
- *T° d'utilisation: -50°C à +200°C*



Montage

- *Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement, même en présence de rayons ou de courbes. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation*

Applications

- *Grâce à l'utilisation de matériaux conformes à la norme FDA 21 CFR 177.2600, ces profilés peuvent être utilisés dans des applications avec des exigences adaptées, entre autres dans l'industrie alimentaire*


Recommandations

Pour les profilés d'étanchéité et de protection des arêtes, il est recommandé de comprimer le joint à 50 % max (compression)
Pour assurer la meilleure étanchéité possible, le joint doit être comprimé à 30-40 %
Ces indications sont des recommandations, elles sont à adapter dans la pratique en fonction de l'application et des pièces montées


Info

- *Vendu en rouleau*


Forme A :



Forme B :



Rayon de courbure minimal



REMISES

Qté	1+	2+	3+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	Forme	Longueur (mm)	B	B1	H	H1	Pour tôle épaisseur (mm)	Rayon de courbure mini A	B	C	D	Prix uni.
RJA1121-BLU/2	A	2000	11,5	-	21	10,1	1,5-3,5	200	150	30	30	
RJA1121-BLU/5	A	5000	11,5	-	21	10,1	1,5-3,5	200	150	30	30	
RJA1121-BLU/10	A	10000	11,5	-	21	10,1	1,5-3,5	200	150	30	30	
RJA1121-BLU/20	A	20000	11,5	-	21	10,1	1,5-3,5	200	150	30	30	
RJA1121-BLU/50	A	50000	11,5	-	21	10,1	1,5-3,5	200	150	30	30	
RJA913-BLU/2	B	2000	8,8	11,1	13,1	-	1,0-3,0	50	40	80	100	
RJA913-BLU/5	B	5000	8,8	11,1	13,1	-	1,0-3,0	50	40	80	100	
RJA913-BLU/10	B	10000	8,8	11,1	13,1	-	1,0-3,0	50	40	80	100	
RJA913-BLU/20	B	20000	8,8	11,1	13,1	-	1,0-3,0	50	40	80	100	
RJA913-BLU/50	B	50000	8,8	11,1	13,1	-	1,0-3,0	50	40	80	100	

Dimensions en mm

Nos autres produits



RDE-N

Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®, Inox - EPDM noir



BTE

Bras universel pour tendeur, Pour applications courantes



PRS100

Pied massif à rotule inox Ø100, Ø 100



RBNpl

Roulette pivotante à double blocage, Acier - Caoutchouc



EHD04

Réducteur coaxial, de 3,4 à 7 Nm



CFF_SS

Embout à rotule femelle DIN ISO12240-4, Inox / bronze - Série éco...



PPOss

Pontet sur platine ovale, Inox



RAGFLOWsupport

Support pour rampe à galets Floway2®, Support pour rampe à galet



NKIA

Roulement combiné avec bague interne, Charge axiale dans 1



INStool

Insert auto-taraudeur - outil, Outil de pose



ACLBTS

Système de fermeture pour profilé aluminium, Entretoise



TTBSS

Butée à billes simple effet inox, Inox

Produits complémentaires