

# Pied à roulette intégrée

## Roulette déportée

## PDR

- Allie les avantages d'un pied statique et d'une roulette
- Utiliser une clé à pipe pour actionner la roulette
- Course de sortie de la roulette 12,5mm
- Nécessite un sol lisse (creux largeur 5mm maxi) et horizontal (pente maxi 3°)
- Charge jusqu'à 2500kg/pied en statique
- Ne doit pas excéder 200kg/roulette en version mobile
- Matières :
  - Embasse polyamide
  - Semelle caoutchouc NBR
  - Tige acier zingué




### Exemple d'utilisation


- Une cuve contenant de la matière travaille en position statique. Une fois vidée, la cuve peut être déplacé pour être lavée.

### Avantages

- Flexibilité (1 même produit satisfait 2 besoins)
- Moins de manoeuvre pour déplacer une structure
- Gain de temps



Escamotage de la roulette



### REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØM	L	Charge Pied fixe (statique) (kg)	Charge Pied mobile (dynamique) (kg)	Prix Uni. 1 à 5
<b>Avec tige fileté</b>					
PDR100-16-50/RD	M16	50	2500	200	118,60 €
PDR100-16-100/RD	M16	100	2500	200	122,18 €
PDR100-20-75/RD	M20	75	2500	200	122,18 €
PDR100-20-125/RD	M20	125	2500	200	125,79 €
PDR100-24-75/RD	M24	75	2500	200	122,18 €
PDR100-24-125/RD	M24	125	2500	200	125,79 €
<b>Avec platine de fixation 80x80mm</b>					
PDR100-80-80/RD	4 trous	8,5mm	2500	200	122,18 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

**HPC**

SUPPLÉMENT 2019

281

## Nos autres produits



BLHT60

Renvoi d'angle, de 26 à 70 Nm



DOMI30

Accessoires de liaison, Kit de fixation



MSP3815

Insert à coller MasterPlate® rectangulaire, rectangulaire avec



HCV

Système de guidage sur rail en V Simple Select®, avec chariot



EHD08-3

Réducteur coaxial, de 20 à 50 Nm



PSG25S

Engrenage droit de précision, Inox 303



SERB

Serrure batteuse, Serrure batteuse



FRss

Filets rapportés inox, Inox



CHNrb

Chaîne de signalisation rouge et blanche, Acier



BSM

Poussoir à ressort à 6 pans creux, corps et doigt acier



LPCM

Levier avec poignée cylindrique, Duroplast noir, levier en acier



CHAEss

Charnière en façade esthétique, Inox

## Produits complémentaires



RIMtce

Roulette d'immobilisation, à trou central



RIMple

Roulette d'immobilisation, à platine