

# Pied à roulette intégrée

## Roulette déportée

## PDR


- Allie les avantages d'un pied statique et d'une roulette
- Utiliser une clé à pipe pour actionner la roulette
- Course de sortie de la roulette 12,5mm
- Nécessite un sol lisse (creux largeur 5mm maxi) et horizontal (pente maxi 3°)
- Charge jusqu'à 2500kg/pied en statique
- Ne doit pas excéder 200kg/roulette en version mobile
- Matières :
  - Embasse polyamide
  - Semelle caoutchouc NBR
  - Tige acier zingué

### Exemple d'utilisation


- Une cuve contenant de la matière travaille en position statique. Une fois vidée, la cuve peut être déplacé pour être lavée.

### Avantages

- Flexibilité (1 même produit satisfait 2 besoins)
- Moins de manoeuvre pour déplacer une structure
- Gain de temps



Escamotage de la roulette



### REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØM	L	Charge Pied fixe (statique) (kg)	Charge Pied mobile (dynamique) (kg)	Prix Uni. 1 à 5
<b>Avec tige fileté</b>					
PDR100-16-50/RD	M16	50	2500	200	118,60 €
PDR100-16-100/RD	M16	100	2500	200	122,18 €
PDR100-20-75/RD	M20	75	2500	200	122,18 €
PDR100-20-125/RD	M20	125	2500	200	125,79 €
PDR100-24-75/RD	M24	75	2500	200	122,18 €
PDR100-24-125/RD	M24	125	2500	200	125,79 €
<b>Avec platine de fixation 80x80mm</b>					
PDR100-80-80/RD	4 trous	8,5mm	2500	200	122,18 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLÉMENT 2019

281

## Nos autres produits



BAG

Bague de blocage  
acier, Acier



LVT

Mini vérin motorisé  
2A, 2 ampères



DEP

Insert de protection  
Hygienic Usit® et  
Hygienic Design®,  
Insert de...



CCLSS

Cosse cœur inox, Inox



TAC

Tendeur à anneau et  
crochet, Acier



WTM

Rondelle pour serrage  
- DIN6340, Acier



T2

Courroie fermée type  
T, T2,5 Polyuréthane  
armature acier




LVTMFC

Module de contrôle de  
fin de course, Pour  
mini-vérins LVT



GBS

Ecrou épaulé pour vis  
à billes, Ecrou épaulé



NK80

Guidage miniature  
Drylin® N, Largeur  
80mm



BOX-TOR-MAX

Coffret de joints  
toriques en nitrile,  
2,90 x 1,78mm à



RHTtcss

Roulette Hautes  
températures,  
jusqu'à 200kg

### Produits complémentaires



RIMtce

Roulette  
d'immobilisation, à  
trou central



RIMple

Roulette  
d'immobilisation, à  
platine