

## - Poignée avec taraudage ou tige filetée

## - Matières :


Thermoplastique renforcé de fibre de verre, noir

Insert taraudé : laiton




Tige filetée acier, zingué

**Avantages**

- Excellente prise en main
- Idéal pour application de tringlerie



Exemple d'application

Poignée en T  
avec taraudagePoignée en T  
avec filetage**REMISES**

| Qté       | 1+  | 10+  | 20+  | 50+  | 100+        | 200+ |
|-----------|-----|------|------|------|-------------|------|
| Rem. Prix | -5% | -10% | -15% | -20% | Sur demande |      |

| Références               | A  | B    | ØD1 | ØD3 | H    | H1 | T1 | L  | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|--------------------------|----|------|-----|-----|------|----|----|----|------------|--------|-----------------|
| <b>Avec taraudage</b>    |    |      |     |     |      |    |    |    |            |        |                 |
| PGNT40-M5                | 40 | 13   | M5  | 13  | 30,5 | 20 | 10 | -  | 0,011      | ✓      | 2,53 €          |
| PGNT50-M5                | 50 | 15   | M5  | 14  | 24   | 16 | 10 | -  | 0,013      | ✓      | 2,63 €          |
| PGNT60-M6                | 60 | 17   | M6  | 16  | 31,5 | 23 | 12 | -  | 0,017      | ✓      | 3,51 €          |
| PGNT71-M8                | 71 | 19,5 | M8  | 20  | 36   | 19 | 20 | -  | 0,028      | ✓      | 5,47 €          |
| PGNT71-M10               | 71 | 19,5 | M10 | 20  | 36   | 19 | 20 | -  | 0,030      | -      | 6,00 €          |
| PGNT80-M10               | 80 | 26   | M10 | 26  | 39,5 | 26 | 25 | -  | 0,048      | ✓      | 6,99 €          |
| PGNT80-M12               | 80 | 26   | M12 | 26  | 39,5 | 26 | 25 | -  | 0,056      | ✓      | 8,16 €          |
| <b>Avec tige filetée</b> |    |      |     |     |      |    |    |    |            |        |                 |
| PGNT40-M5-15             | 40 | 13   | M5  | 13  | 30,5 | 20 | -  | 15 | -          | ✓      | 1,34 €          |
| PGNT50-M5-20             | 50 | 15   | M5  | 14  | 24   | 16 | -  | 20 | -          | ✓      | 2,39 €          |
| PGNT50-M6-25             | 60 | 17   | M6  | 16  | 31,5 | 23 | -  | 25 | -          | ✓      | 2,71 €          |
| PGNT71-M8-30             | 71 | 19,5 | M8  | 20  | 36   | 19 | -  | 30 | -          | ✓      | 4,03 €          |
| PGNT71-M10-30            | 71 | 19,5 | M10 | 20  | 36   | 19 | -  | 30 | -          | ✓      | 4,61 €          |
| PGNT80-M10-30            | 80 | 26   | M10 | 26  | 39,5 | 26 | -  | 30 | -          | ✓      | 5,35 €          |
| PGNT80-M12-40            | 80 | 26   | M12 | 26  | 39,5 | 26 | -  | 40 | -          | -      | 6,33 €          |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm