

Rondelle d'étanchéité EPDM bleu

Hygienic Usit®

RDE-BHUSS

- Rondelle d'étanchéité pour vis de la gamme Hygienic Usit®
- Joint plat métallique avec bourrelet en élastomère pour étanchéification statique sans zone morte des raccords vissés.
- Matière :
 - Inox 1.4404 (316L)
 - Joint caoutchouc: 75 Fluoroprene XP 45 bleu

Avantages

- La rondelle d'étanchéité permet d'éviter les zones mortes de manière fiable au niveau des raccords vissés.
- Les résidus ou liquides de nettoyage ne peuvent pas se déposer sans être remarqués, ce qui permet d'exclure toute contamination par des germes ou des bactéries.

Utilisation

- Même si, lors du serrage du raccord vissé, le bourrelet en élastomère ne peut pas être surchargé par la rondelle en Inox intégrée, chaque matériau arrive tôt ou tard en fin de vie. Des fragments ou des éclats peuvent se retrouver dans les aliments.
- Les matériaux d'étanchéité utilisés et leurs couleurs permettent de détecter aisément ces produits.


Application

- Pour les exigences particulières, comme les liquides très gras et corrosifs ou les températures très élevées, qui peuvent par exemple apparaître lors du nettoyage des installations.



Attention

- La rondelle Hygienic Usit ne garantit l'étanchéité sans zone morte au niveau du raccord vissé qu'en cas d'utilisation de vis ou d'écrous de la gamme hygienic Usit®.

Pour milieux agressifs



Étanchéité sans zone morte




REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	S	Assorti aux vis et écrou	Prix Uni. 1 à 4
RDE-4B/HUSS	4,1	9,7	1	M4	10,86 €
RDE-5B/HUSS	5,1	10,7	1	M5	10,72 €
RDE-6B/HUSS	6,1	13,1	1	M6	11,26 €
RDE-8B/HUSS	8,1	16,9	1	M8	14,41 €
RDE-10B/HUSS	10,1	21,2	1,5	M10	16,68 €
RDE-12B/HUSS	12,1	25,5	1,5	M12	17,28 €
RDE-16B/HUSS	16,1	33,9	1,5	M16	26,24 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



M0

Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



VLBS

Anneau de levage articulé à souder, Articulé à souder



MEB-ALI

Engrenage conique plastique moulé (nylon bleu), 1:1



BSCf

Bouton de serrage taraudé à couple maîtrisé, à couple maîtrisé




PARF80

Pied articulé fixe tôle emboutie, Articulé oscillant fixe Ø80



S4

Pignon à chaîne inox, 4mm



LAT2

Actionneur linéaire motorisé 2A, 2 ampères



RPP8

Courroie pour transmission RPP, RPP8




PR880

Roue de renvoi, Série 880



M0

Couple roue et vis sans fin, Bronze



H1

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Plastique usiné (delrin)



SH1

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Plastique usiné (delrin)

Produits complémentaires



BCTB

Bouton champignon Hygienic Usit®, avec taraudage - collerette basse



BCTH

Bouton champignon Hygienic Usit®, avec taraudage - collerette haute



BCFH

Bouton champignon Hygienic Usit®, avec filetage - collerette haute



CLAT

Manette indexable Hygienic avec filetage et embase Usit®, Inox