

# Table à pas inversé manuelle



## TBD1 Pour réglage rapide d'écartement

- Table à vis trapézoïdale à droite et à gauche pour utilisation manuelle idéale pour changement de format

- Vis à pas à droite TR10x2

- Colonne de guidage diam. 12mm

- Guidage par 2 colonnes acier sur 4 bagues bronze (sans joints racleurs)


- Avec indicateur de position et volant

- Précision axiale < 0,1 mm


- Matière :

aluminium et acier

- T° d'utilisation : de +5°C à +80°C




Précision au 10<sup>ème</sup>



LIVRAISON RAPIDE



### Option

- Support intermédiaire contactez nous



	Statique Dynamique	
Fmax (daN)	20	5
Cmax (Nm)	8	2
Mmax (Nm)	10	2

(50mm < r < 200mm)



$$C = P (N) \times r (m) \nabla P$$

### REMISES

Qté	1+	2+	3+
Rem. Prix	-10%	-10%	Sur demande

Références	Courses	Tige	Charge maxi embarquée (kg)	Couple maxi sur volant (Nm)	Indication pour 1 tour	Masse* (kg)	Prix Uni. €
TBD1-100-CV	100	TR10x2	2	0,30	002,0	1,62	699,69 €
TBD1-200-CV	200	TR10x2	2	0,30	002,0	1,84	703,72 €
TBD1-300-CV	300	TR10x2	2	0,30	002,0	2,06	707,77 €
TBD1-400-CV	400	TR10x2	2	0,30	002,0	2,28	711,78 €

\* Masse sans volant ni compteur - Dimensions en mm



# Table à pas inversé manuelle

Pour réglage rapide d'écartement

TBD2

- Table à vis trapézoïdale à droite et à gauche pour utilisation manuelle

- Vis à pas à droite TR12x3

- Colonne de guidage diam. 16mm

- Guidage par 2 colonnes acier sur 4 bagues bronze (sans joints racleurs)

- Avec indicateur de position et volant

- Précision axiale < 0,1 mm

- Matières :



aluminium et acier

- T° d'utilisation : de +5°C à +80°C

Précision au 10<sup>ème</sup>




LIVRAISON RAPIDE





## Option

- Support intermédiaire contactez nous



	Statique Dynamique	
Fmax (daN)	40	12
Cmax (Nm)	17	4
Mmax (Nm)	20	5

(60mm < r < 250mm)



$$C = P \text{ (N)} \times r \text{ (m)}$$

## REMISES

Qté	1+	2+	3+
Rem. Prix	-10% Sur demande		

Références	Courses	Tige	Charge maxi embarquée (kg)	Couple maxi sur volant (Nm)	Indication pour 1 tour	Masse* (kg)	Prix Uni.
TBD2-100-CV	100	TR12x3	5	0,45	003,0	2,86	781,01 €
TBD2-200-CV	200	TR12x3	5	0,45	003,0	3,22	787,66 €
TBD2-300-CV	300	TR12x3	5	0,45	003,0	3,58	794,27 €
TBD2-400-CV	400	TR12x3	5	0,45	003,0	3,94	800,88 €


\* Masse sans volant ni compteur - Dimensions en mm

# Table à pas inversé manuelle




## TBD3 Pour réglage rapide d'écartement

- Table à vis trapézoïdale à droite et à gauche pour utilisation manuelle
- Vis à pas à droite TR16x4
- Colonne de guidage diam. 20mm
- Guidage par 2 colonnes acier sur 4 bagues bronze (sans joints racleurs)
- Avec indicateur de position et volant
- Précision axiale < 0,1 mm
- Matières : aluminium et acier
- T° d'utilisation : de +5°C à +80°C




**Précision au 10<sup>ème</sup>**



### Option


- Support intermédiaire contactez nous




	Statique Dynamique	
Fmax (daN)	80	25
Cmax (Nm)	29	7
Mmax (Nm)	74	18

(80mm < r < 300mm)

Sans support intermédiaire



Avec support intermédiaire



### REMISES

Qté	1+	2+	3+
Rem. Prix	-10% Sur demande		

Références	Courses	Tige	Charge maxi embarquée (kg)	Couple maxi sur volant (Nm)	Indication pour 1 tour	Masse* (kg)	Prix Uni.
TBD3-100-CV	100	TR16x4	20	0,60	004,0	6,42	1 016,28 €
TBD3-200-CV	200	TR16x4	20	0,60	004,0	7,04	1 025,08 €
TBD3-300-CV	300	TR16x4	20	0,60	004,0	7,66	1 033,88 €
TBD3-400-CV	400	TR16x4	20	0,60	004,0	8,28	1 042,70 €

\* Masse sans volant ni compteur - Dimensions en mm




# Table à pas inversé manuelle


Pour réglage rapide d'écartement **TBD4**

## - Table à vis trapézoïdale à droite et à gauche pour utilisation manuelle

- Vis à pas à droite TR16x4
- Colonne de guidage diam. 25mm
- Guidage par 2 colonnes acier sur 4 bagues bronze (sans joints racleurs)
- Avec indicateur de position et volant
- Précision axiale < 0,1 mm
- Matières : aluminium et acier
- T° d'utilisation : de +5°C à +80°C



Précision au 10<sup>ème</sup>




## Option

- volant avec renvoi d'angle contactez nous



Option renvoi d'angle




Statique Dynamique


Fmax (daN)	160	50
Cmax (Nm)	52	12
Mmax (Nm)	140	35

(100mm < r < 350mm)

Sans support intermédiaire



Avec support intermédiaire



$$C = P (N) \times r (m) \nabla P$$

## REMISES

Qté	1+	2+	3+
Rem. Prix	-10% Sur demande		

Références	Courses	Tige	Charge maxi embarquée (kg)	Couple maxi sur volant (Nm)	Indication pour 1 tour	Masse* (kg)	Prix Uni.
TBD4-100-CV	100	TR16x4	40	0,60	004,0	11,30	1 239,33 €
TBD4-200-CV	200	TR16x4	40	0,60	004,0	12,20	1 250,77 €
TBD4-300-CV	300	TR16x4	40	0,60	004,0	13,10	1 262,19 €
TBD4-400-CV	400	TR16x4	40	0,60	004,0	14,00	1 273,64 €

\* Masse sans volant ni compteur - Dimensions en mm