

- Roue en polyamide de couleur claire
- Moyeu lisse
- T° d'utilisation : - 30°C à + 80°C

Avantages

- Résiste aux chocs et à l'abrasion
- Ne tâche pas les sols
- Ne marque pas les sols
- Stabilité à la plupart des agents chimiques
- Faible résistance au roulement
- Pour sol uni et dur
- Convient parfaitement pour les manutentions en milieu humide et sale (poissonnerie, boucherie, conserverie)



Pour sol lisse



ØD



B



C



ØA

REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD	B	C	ØA	Charge admissible (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
RPC60-31/ML	60	31	40	12	200	✓	2,50 €
RPC80-32/ML	80	32	40	12	250	✓	2,72 €
RPC100-32/ML	100	32	40	12	300	✓	3,77 €
RPC100-35/ML	100	35	48	15	350	-	11,29 €
RPC125-36/ML	125	36	50	15	350	-	6,88 €
RPC125-41/ML	125	41	59	20	400	-	13,27 €
RPC150-37/ML	150	37	49	15	400	-	9,96 €
RPC160-40/ML	160	40	58	20	500	-	27,31 €
RPC200-50/ML	200	50	58	20	600	-	29,65 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Roulette polyamide à platine



RPCPL

Charge lourde jusqu'à 600kg

- **Roulette industrielle jusqu'à 600kg**
- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale
- Moyeu lisse
- Matières :
Chape tôle d'acier emboutie protection zingage brillant
- Roue en polyamide RPC (tome 5 p.51)




Platine fixe

- T° d'utilisation :
-30°C à + 80°C

Avantages

- Légère
- Ne tâche pas les sols
- Ne marque pas les sols
- Faible résistance au roulement
- Pour sol uni et dur



REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	B	H	L	M	ØT	ØK	Cercle d'interférence admissible	Charge admissible (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
Fixe											
RPC60/PL/F	60	31	100	110x85	80x60	8	-	200	-	-	8,25 €
RPC80/PL/F	80	32	109	110x85	80x60	8	-	250	✓	-	8,06 €
RPC100/PL/F	100	32	126	110x85	80x60	8	-	300	✓	-	8,34 €
RPC125/PL/F	125	36	154	110x85	80x60	8	-	350	-	-	13,47 €
RPC150/PL/F	150	37	182	110x85	80x60	8	-	400	-	-	18,38 €
RPC160/PL/F	160	40	196	135x110	105x80	11	-	500	-	-	32,06 €
RPC200/PL/F	200	50	241	135x110	105x80	11	-	600	-	-	37,99 €
Pivotante											
RPC60/PL/P	60	31	100	110x85	80x60	8	140	200	-	-	11,43 €
RPC80/PL/P	80	32	109	110x85	80x60	8	160	250	✓	-	9,48 €
RPC100/PL/P	100	32	126	110x85	80x60	8	184	300	✓	-	9,72 €
RPC125/PL/P	125	36	154	110x85	80x60	8	210	350	-	-	14,45 €
RPC150/PL/P	150	37	182	110x85	80x60	8	246	400	-	-	23,01 €
RPC160/PL/P	160	40	196	135x110	105x80	11	268	500	-	-	35,54 €
RPC200/PL/P	200	50	241	135x110	105x80	11	318	600	-	-	40,63 €
Pivotante double blocage											
RPC80/PL/PDB	80	32	109	110x85	80x60	8	290	250	✓	-	12,49 €
RPC100/PL/PDB	100	32	126	110x85	80x60	8	290	300	✓	-	13,41 €
RPC125/PL/PDB	125	36	154	110x85	80x60	8	290	350	✓	-	18,60 €
RPC150/PL/PDB	150	37	182	110x85	80x60	8	290	400	-	-	27,97 €
RPC160/PL/PDB	160	40	196	135x110	105x80	11	268	500	-	-	39,76 €
RPC200/PL/PDB	200	50	241	135x110	105x80	11	318	600	-	-	45,49 €


*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- **Roulette industrielle jusqu'à 600kg**
- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale
- Moyeu lisse
- Matières :
Chape tôle d'acier emboutie protection zingage brillant
Roue en polyamide **RPC (tome 5 p.51)**
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C



Avantages

- Légère
- Ne tâche pas les sols
- Faible résistance au roulement
- Pour sol uni et dur



REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	


Références	ØD	B	H	ØE	Cercle d'interférence ØK	Charge admissible (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
Pivotante								
RPC60/TC/P	60	31	97	12	140	200	-	11,12 €
RPC80/TC/P	80	32	106	12	160	250	✓	12,04 €
RPC100/TC/P	100	32	124	12	184	300	✓	12,96 €
RPC125/TC/P	125	36	152	12	210	350	-	17,57 €
RPC150/TC/P	150	37	181	12	246	400	-	24,69 €
RPC160/TC/P	160	40	189	12,5	268	500	-	49,94 €
RPC200/TC/P	200	50	232	12,5	318	600	-	57,40 €
Pivotante double blocage								
RPC80/TC/PDB	80	32	106	12	290	250	✓	17,79 €
RPC100/TC/PDB	100	32	124	12	290	300	✓	18,67 €
RPC125/TC/PDB	125	36	152	12	290	350	-	23,74 €
RPC150/TC/PDB	150	37	181	12	290	400	-	31,19 €
RPC160/TC/PDB	160	40	189	12,5	268	500	-	62,99 €
RPC200/TC/PDB	200	50	232	12,5	318	600	-	65,35 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Roulette polyamide à platine **inox**


RPCPLSS Charge lourde jusqu'à 600kg

- **Roulette industrielle jusqu'à 600kg**
- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage :
- Le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale
- Moyeu lisse
- Matières :
 - Chape tôle inox
 - Roue en polyamide **RPC (tome 5 p.51)**
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C



Avantages

- Légère
- Ne tâche pas les sols
- Ne marque pas les sols
- Faible résistance au roulement
- Pour sol uni et dur
- Convient parfaitement pour les manutentions en milieu humide et sale (poissonnerie, boucherie, conserverie)



REMISES

Qté	1+	5+	15+
Rem. Prix	-	-5%	Sur demande

Références	ØD	B	H	L	M	ØT	ØK	Cercle d'interférence	Charge admissible (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
Fixe											
RPC60/PL/F/SS	60	31	96	115x83	80x60	11x9	-	200	-	-	20,52 €
RPC80/PL/F/SS	80	32	105	115x83	80x60	11x9	-	250	✓	-	21,50 €
RPC100/PL/F/SS	100	32	124	115x83	80x60	11x9	-	300	✓	-	22,00 €
RPC125/PL/F/SS	125	36	152	115x83	80x60	11x9	-	350	-	-	29,35 €
RPC150/PL/F/SS	150	37	179	115x83	80x60	11x9	-	400	-	-	57,46 €
RPC160/PL/F/SS	160	40	197	135x105	105x80	11	-	600	-	-	79,45 €
RPC200/PL/F/SS	200	50	240	135x105	105x80	11	-	700	-	-	84,60 €
Pivotante											
RPC60/PL/P/SS	60	31	96	115x83	80x60	11x9	155	200	-	-	30,61 €
RPC80/PL/P/SS	80	32	105	115x83	80x60	11x9	173	250	✓	-	30,54 €
RPC100/PL/P/SS	100	32	124	115x83	80x60	11x9	193	300	✓	-	32,77 €
RPC125/PL/P/SS	125	36	152	115x83	80x60	11x9	221	350	-	-	38,23 €
RPC150/PL/P/SS	150	37	179	115x83	80x60	11x9	257	400	-	-	77,85 €
RPC160/PL/P/SS	160	40	197	135x105	105x80	11	268	600	-	-	89,60 €
RPC200/PL/P/SS	200	50	240	135x105	105x80	11	318	700	-	-	96,15 €
Pivotante double blocage											
RPC80/PL/PDB/SS	80	32	105	115x83	80x60	11x9	293	250	✓	-	39,86 €
RPC100/PL/PDB/SS	100	32	124	115x83	80x60	11x9	293	300	✓	-	42,01 €
RPC125/PL/PDB/SS	125	36	152	115x83	80x60	11x9	293	350	-	-	49,28 €
RPC150/PL/PDB/SS	150	37	179	115x83	80x60	11x9	293	400	-	-	100,19 €
RPC160/PL/PDB/SS	160	40	197	135x105	105x80	11	268	600	-	-	108,90 €
RPC200/PL/PDB/SS	200	50	240	135x105	105x80	11	318	700	-	-	121,62 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Roulette polyamide à trou central **inox**

Charge lourde jusqu'à 600kg

RPC TCSS

- **Roulette industrielle jusqu'à 600kg**
- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale
- Moyeu lisse
- Matières :
Chape tôle inox
Roue en polyamide **RPC (tome 5 p.51)**
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C



Avantages

- Légère
- Ne tâche pas les sols
- Ne marque pas le sol
- Faible résistance au roulement
- Pour sol uni et dur
- Faible résistance au roulement
- Pour sol uni et dure
- Convient parfaitement pour les manutentions en milieu humide et sale (poissonnerie, boucherie, conserverie)



ØD



B



H



ØE



ØK

REMISES

Qté	1+	5+	15+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD	B	H	ØE	Cercle d'interférence ØK	Charge admissible (kg)	Prix Uni. 1 à 4
Pivotante							
RPC60/TC/P/SS	60	31	96	12	155	200	29,15 €
RPC80/TC/P/SS	80	32	109	12	173	250	30,54 €
RPC100/TC/P/SS	100	32	124	12	193	300	31,21 €
RPC125/TC/P/SS	125	36	152	12	221	350	38,23 €
RPC150/TC/P/SS	150	37	179	12	257	400	77,85 €
RPC160/TC/P/SS	160	40	197	12,5	268	600	88,20 €
RPC200/TC/P/SS	200	50	240	12,5	318	700	94,03 €
Pivotante double blocage							
RPC80/TC/PDB/SS	80	32	109	12	173	250	39,86 €
RPC100/TC/PDB/SS	100	32	124	12	193	300	42,01 €
RPC125/TC/PDB/SS	125	36	152	12	221	350	49,28 €
RPC150/TC/PDB/SS	150	37	179	12	257	400	100,19 €
RPC160/TC/PDB/SS	160	40	197	12,5	268	600	107,58 €
RPC200/TC/PDB/SS	200	50	240	12,5	318	700	120,27 €

Dimensions en mm

Roue à bandage caoutchouc gris

Stock

RBG

Charge moyenne jusqu'à 120 kg

- Roue semi-industrielle composée d'un bandage de caoutchouc plein semi-élastique

- Matière:

Bandage caoutchouc gris vulcanisé 85°Shore
Jante polypropylène

- Moyeu lisse

- T° d'utilisation : - 20°C à + 60°C

Avantages

- Roue souple et silencieuse

- Absorbe les chocs et les vibrations

- Ne détériore pas les sols



Absorbe le bruit



ØD



B



C



ØA

REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	B	C	ØA	Charge admissible (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
RBG50-22/ML	50	22	28	8	40	✓	1,79 €
RBG60-24/ML	60	24	28	8	50	-	2,29 €
RBG80-23/ML	80	23	28	8	65	✓	3,61 €
RBG100-26/ML	100	26	28	8	75	✓	4,28 €
RBG100-32/ML	100	32	34	10	100	-	5,43 €
RBG125-32/ML	125	32	34	10	120	-	6,71 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- **Roulette pivotante semi-industrielle à trou central**
- Système de pivotement assuré par deux couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale
- Moyeu lisse
- Matières :
 - Chape : tôle d'acier emboutie zinguée
 - Roue à bandage caoutchouc gris vulcanisé 85°Shore
- T° d'utilisation : - 20°C à + 60°C

Pivotante



Avantages

- Souple et silencieuse
- Absorbe les chocs et les vibrations
- Ne marque pas les sols



ØD



B



H



L



M



ØT



ØK

REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Références	ØD	B	H	L	M	ØT	Cercle d'interférence ØK	Charge admissible (kg)	Prix Uni.	
									Stock*	1 à 9
Fixe										
RBG50/PL/F	50	22	76	67x52	50x36	6	-	45	✓	3,72 €
RBG60/PL/F	60	24	85	67x52	50x36	6	-	55	✓	3,99 €
RBG80/PL/F	80	23	106	65x54	50x36	6	-	65	✓	5,21 €
RBG100/PL/F	100	26	122	67x60	46x46	6	-	75	✓	7,00 €
RBG125/PL/F	125	32	157	95x68	73x44	8	-	110	✓	13,69 €
Pivotante										
RBG50/PL/P	50	22	76	64x48	50x36	6	98	45	✓	4,96 €
RBG60/PL/P	60	24	85	64x48	50x36	6	110	55	✓	5,87 €
RBG80/PL/P	80	23	106	64x48	50x36	6	138	65	✓	7,52 €
RBG100/PL/P	100	26	123	64x48	50x36	6	166	75	✓	9,03 €
RBG125/PL/P	125	32	161	90x70	70x50	8	216	110	✓	17,33 €
Pivotante à double blocage										
RBG50/PL/PDB	50	22	76	64x48	50x36	6	172	45	✓	6,90 €
RBG60/PL/PDB	60	24	85	64x48	50x36	6	172	55	✓	7,35 €
RBG80/PL/PDB	80	23	106	64x48	50x36	6	188	65	✓	9,23 €
RBG100/PL/PDB	100	26	123	64x48	50x36	6	188	75	✓	10,78 €
RBG125/PL/PDB	125	32	161	90x70	70x50	8	220	110	✓	19,25 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Roulette caoutchouc à trou central Stock

RBGTC Charge moyenne jusqu'à 110 kg

- Roulette pivotante semi-industrielle à trou central

- Système de pivotement assuré par deux couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale
- Moyeu lisse

- Matières :

Chape : tôle d'acier emboutie zinguée

Roue à bandage caoutchouc gris vulcanisé 85°Shore

RBG (tome 5 p.56)

- T° d'utilisation : - 20°C à + 60°C

Pivotante



Avantages

- Souple et silencieuse
- Absorbe les chocs et les vibrations
- Ne marque pas les sols



ØD



B



H



ØE



ØK

REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD	B	H	ØE	Cercle d'interférence ØK	Charge admissible (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
Pivotante								
RBG50/TC/P	50	22	76	10	98	45	✓	4,67 €
RBG60/TC/P	60	24	85	10	110	55	✓	5,29 €
RBG80/TC/P	80	23	105	10	138	65	✓	6,80 €
RBG100/TC/P	100	26	121	10	166	75	✓	8,30 €
RBG125/TC/P	125	32	158	13	216	110	✓	12,73 €
Pivotante à double blocage								
RBG50/TC/PDB	50	22	76	10	172	45	✓	6,90 €
RBG60/TC/PDB	60	24	85	10	172	55	✓	7,14 €
RBG80/TC/PDB	80	23	105	10	188	65	✓	8,56 €
RBG100/TC/PDB	100	26	121	10	188	75	✓	12,15 €
RBG125/TC/PDB	125	32	158	13	220	110	✓	17,81 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Roue industrielle composée d'un bandage de caoutchouc plein semi-élastique
- Matière :
bandage caoutchouc noir vulcanisé 85°Shore
jante polypropylène
- Moyeu lisse
- T° d'utilisation : - 20°C à + 60°C

Avantages

- Roue souple et silencieuse
- Absorbe les chocs et les vibrations
- Ne détériore pas les sols

Absorbe le bruit



ØD



B



C



ØA

REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	B	C	ØA	Charge admissible (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
RBN80-34/ML	80	34	40	12	75	✓	3,56 €
RBN100-35/ML	100	35	39	12	100	✓	4,20 €
RBN125-38/ML	125	38	45	15	125	✓	6,61 €
RBN150-40/ML	150	40	45	15	150	-	9,36 €
RBN160-38/ML	160	38	60	20	150	-	9,76 €
RBN200-47/ML	200	47	60	20	215	-	12,78 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Roulette caoutchouc à platine

Stock

RBNPL

Charge lourde jusqu'à 215 kg

- **Roulette industrielle jusqu'à 215 kg**
- Système de pivotement assuré par deux couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale
- Matières :

Chape : tôle d'acier emboutie, protégé par un zingage brillant
 Roue à bandage caoutchouc noir vulcanisé 85° Shore
RBN (tome 5 p.59)


- Moyeu lisse
- T° d'utilisation : - 20°C à + 60°C

Pivotante



Avantages

- Roue souple et silencieuse
- Absorbe les chocs et les vibrations
- Ne détériore pas les sols



REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	B	H	L	M	ØT	Cercle d'interférence ØK	Charge admissible (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
Fixe										
RBN80/PL/F	80	34	109	110x85	80x60	8	-	75	-	8,53 €
RBN100/PL/F	100	35	126	110x85	80x60	8	-	100	-	9,71 €
RBN125/PL/F	125	38	153	110x85	80x60	8	-	125	-	13,54 €
RBN150/PL/F	150	40	180	110x85	80x60	8	-	150	-	17,36 €
RBN160/PL/F	160	38	180	135x110	105x80	11	-	150	✓	23,81 €
RBN200/PL/F	200	47	241	135x110	105x80	11	-	215	-	31,27 €
Pivotante										
RBN80/PL/P	80	34	109	110x85	80x60	8	158	75	✓	11,37 €
RBN100/PL/P	100	35	126	110x85	80x60	8	182	100	✓	12,55 €
RBN125/PL/P	125	38	153	110x85	80x60	8	210	125	-	15,82 €
RBN150/PL/P	150	40	180	110x85	80x60	8	242	150	✓	20,23 €
RBN160/PL/P	160	38	180	135x110	105x80	11	267	150	-	30,62 €
RBN200/PL/P	200	47	241	135x110	105x80	11	320	215	-	37,42 €
Pivotante à double blocage										
RBN80/PL/PDB	80	34	109	110x85	80x60	8	290	75	✓	16,98 €
RBN100/PL/PDB	100	35	126	110x85	80x60	8	290	100	-	18,17 €
RBN125/PL/PDB	125	38	153	110x85	80x60	8	290	125	✓	22,60 €
RBN150/PL/PDB	150	40	180	110x85	80x60	8	290	150	-	26,41 €
RBN160/PL/PDB	160	38	180	135x110	105x80	11	267	150	-	39,07 €
RBN200/PL/PDB	200	47	241	135x110	105x80	11	320	215	-	46,80 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Roulette caoutchouc à trou central

Charge lourde jusqu'à 215 kg

RBNTC

- **Roulette industrielle jusqu'à 215 kg**
- Système de pivotement assuré par deux couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale
- Matières :
Chape : tôle d'acier emboutie, protégé par un zingage brillant
Roue à bandage caoutchouc noir vulcanisé 85°Shore **RBN (tome 5 p.59)**
- Moyeu lisse
- T° d'utilisation : - 20°C à + 60°C



Pivotante à double blocage

Avantages

- Roue souple et silencieuse
- Absorbe les chocs et les vibrations
- Ne détériore pas les sols



ØD



B



H



ØE



ØK

REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	B	H	ØE	Cercle d'interférence ØK	Charge admissible (kg)	Prix Uni. 1 à 9
Pivotante							
RBN80/TC/P	80	34	105	12	158	75	11,29 €
RBN100/TC/P	100	35	125	12	182	100	12,45 €
RBN125/TC/P	125	38	152	12	210	125	16,17 €
RBN150/TC/P	150	40	179	12	242	150	20,87 €
RBN160/TC/P	160	38	188	12,5	267	150	29,51 €
RBN200/TC/P	200	47	232	12,5	320	215	35,90 €
Pivotante à double blocage							
RBN80/TC/PDB	80	34	105	12	290	75	17,31 €
RBN100/TC/PDB	100	35	125	12	290	100	18,27 €
RBN125/TC/PDB	125	38	152	12	290	125	22,35 €
RBN150/TC/PDB	150	40	179	12	290	150	28,29 €
RBN160/TC/PDB	160	38	188	12,5	267	150	44,23 €
RBN200/TC/PDB	200	47	232	12,5	320	215	51,19 €

Dimensions en mm

- Roue semi-industrielle jusqu'à 350kg
- Moyeu à roulement à billes
- Matières :
Roue à bandage polyuréthane 85 Shore
jante aluminium
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C

Pour sol rugueux




Avantages

- Roulage souple et silencieux
- Résistance à l'usure
- Très solide
- Recommandé pour sa résistance exceptionnelle et son service de longue durée
- Evite le méplat si la roue est peu utilisée

Applications

- Sol rugueux
- En cas de présence de copeaux, solvant, huile, graisse



REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD	B	A	F	Charge admissible (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
RUR80	80	40	12	41	180	✓	20,58 €
RUR100	100	40	12	41	220	-	23,30 €
RUR125	125	40	15	41	260	-	26,62 €
RUR150	150	40	20	50	350	-	37,75 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Roulette ultra-roulante à platine

Charge jusqu'à 350kg

RURP

Roulette semi-industrielle jusqu'à 350kg

- Matières :

Roulette : tôle d'acier zingué
Roue à bandage polyuréthane 85 Shore
jante aluminium RUR (tome 5 p.62)

- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes

- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale

- Moyeu à roulement à billes

- T° d'utilisation : -30°C à +80°C

Pour sol rugueux




Pivotante double blocage

Avantages

- Roulage souple et silencieux
- Résistance à l'usure
- Très solide
- Recommandé pour sa résistance exceptionnelle et son service de longue durée
- Evite le méplat si la roue est peu utilisée

Applications

- Sol rugueux
- En cas de présence de copeaux, solvant, huile, graisse



REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD	H	B	A	F	L	M	ØT	Cercle d'inter-férence ØK	Charge admissible (kg)	Prix Uni. 1 à 9
Pivotante											
RURP80/P	80	110	40	12	41	110x85	80x60	8	162	180	31,10 €
RURP100/P	100	127	40	12	41	110x85	80x60	8	184	220	34,16 €
RURP125/P	125	155	40	15	41	110x85	80x60	8	216	260	38,38 €
RURP150/P	150	181	40	20	50	110x85	80x60	8	244	350	49,59 €
Pivotante double blocage											
RURP80/PDB	80	110	40	12	41	110x85	80x60	8	290	180	35,76 €
RURP100/PDB	100	127	40	12	41	110x85	80x60	8	290	220	39,07 €
RURP125/PDB	125	155	40	15	41	110x85	80x60	8	290	260	43,74 €
RURP150/PDB	150	181	40	20	50	110x85	80x60	8	290	350	54,75 €
Fixe											
RURP80/F	80	110	40	12	41	110x85	80x60	8	-	180	27,46 €
RURP100/F	100	127	40	12	41	110x85	80x60	8	-	220	30,33 €
RURP125/F	125	155	40	15	41	110x85	80x60	8	-	260	35,01 €
RURP150/F	150	181	40	20	50	110x85	80x60	8	-	350	48,92 €

Dimensions en mm

Roulette ultra-roulante à trou central

RURT

Charge jusqu'à 350kg

Pour sol rugueux

- **Roulette semi-industrielle jusqu'à 350kg**

- Matières :

Roulette : tôle d'acier zingué
 Roue à bandage polyuréthane 85 Shore
 jante aluminium RUR (tome 5 p.59)

- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes

- Roulettes pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale

- **Moyeu à roulement à billes**

- T° d'utilisation : -30°C à +80°C

Pivotante




Avantages

- Roulage souple et silencieux
- Résistance à l'usure
- Très solide
- Recommandé pour sa résistance exceptionnelle et son service de longue durée
- Evite le méplat si la roue est peu utilisée

Applications

- Sol rugueux
- En cas de présence de copeaux, solvant, huile, graisse



REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	H	B	A	F	E	Cercle d'interférence ØK	Charge admissible (kg)	Prix Uni. 1 à 9
Pivotante									
RURT80/P	80	106	40	12	41	12	162	180	30,18 €
RURT100/P	100	126	40	12	41	12	184	220	32,89 €
RURT125/P	125	153	40	15	41	12	216	260	37,38 €
RURT150/P	150	180	40	20	50	12	244	350	37,38 €
Pivotante double blocage									
RURT80/PDB	80	106	40	12	41	12	290	180	36,10 €
RURT100/PDB	100	126	40	12	41	12	290	220	39,15 €
RURT125/PDB	125	153	40	15	41	12	290	260	43,58 €
RURT150/PDB	150	180	40	20	50	12	290	350	58,08 €

Dimensions en mm



Roue hautes températures

Charge jusqu'à 200kg

RHT

- Roue en résine phénolique
- Moyeu lisse
- T° d'utilisation : -30°C à +280°C

Avantages

- Grande capacité de charge
- Résiste aux hautes températures



ØD



B



C



ØA

REMISES

Qté	1+	5+	15+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	B	C	ØA	Charge admissible (kg)	Prix Uni.
						1 à 4
RHT80-35/ML	80	35	40	12	125	19,39 €
RHT100-35/ML	100	35	40	12	150	19,62 €
RHT125-40/ML	125	40	48	15	200	71,40 €

Dimensions en mm

Roulette hautes températures à platine

RHT_{PLSS}

Charge jusqu'à 200kg

- Roulette industrielle hautes températures

- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale.
- Moyeu lisse

- Matières :

Chape tôle inox 304

Roue en polyamide

RHT (tome 5 p.65)

- T° d'utilisation : -30°C à +280°C



Fixe



Pivotante



Pivotante double blocage

Avantages

- Grande capacité de charge
- Résiste aux hautes températures



ØD



B



H



L



M



ØT



ØK

REMISES

Qté	1+	5+	15+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	B	H	L	M	ØT	ØK	Cercle Charge d'interférence admissible (kg)	Prix Uni. 1 à 4
Fixe									
RHT80/PL/F/SS	80	35	105	115x83	80x60	11x9	-	125	37,11 €
RHT100/PL/F/SS	100	35	126	115x83	80x60	11x9	-	150	37,82 €
RHT125/PL/F/SS	125	40	153	115x83	80x60	11x9	-	200	86,29 €
Pivotante									
RHT80/PL/P/SS	80	35	105	115x83	80x60	11x9	173	125	46,27 €
RHT100/PL/P/SS	100	35	126	115x83	80x60	11x9	193	150	47,58 €
RHT125/PL/P/SS	125	40	153	115x83	80x60	11x9	221	200	96,78 €
Pivotante double blocage									
RHT80/PL/PDB/SS	80	35	105	115x83	80x60	11x9	293	125	55,98 €
RHT100/PL/PDB/SS	100	35	126	115x83	80x60	11x9	293	150	57,30 €
RHT125/PL/PDB/SS	125	40	153	115x83	80x60	11x9	293	200	106,49 €

Dimensions en mm



Roulette hautes températures à trou central

Charge jusqu'à 200kg

RHT_{TCSS}

- Roulette industrielle hautes températures

- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes
- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale.
- Moyeu lisse
- Matières :
 - Chape tôle inox 304
 - Roue en polyamide
- RHT (tome 5 p.65)**
- T° d'utilisation : -30°C à +280°C

Avantages

- Grande capacité de charge
- Résiste aux hautes températures



ØD



B



H



ØE



ØK



Pivotante



Double blocage

REMISES

Qté	1+	5+	15+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	B	H	ØE	ØK	Cercle d'interférence	Charge admissible (kg)	Prix Uni. 1 à 4
Pivotante								
RHT80/TC/P/SS	80	35	105	12	173		125	46,27 €
RHT100/TC/P/SS	100	35	126	12	193		150	47,58 €
RHT125/TC/P/SS	125	40	153	12	221		200	96,78 €
Pivotante double blocage								
RHT80/TC/PDB/SS	80	35	105	12	173		125	55,98 €
RHT100/TC/PDB/SS	100	35	126	12	193		150	57,30 €
RHT125/TC/PDB/SS	125	40	153	12	221		200	106,49 €

Dimensions en mm

Tige support de roulette

New

TSRTC

Pour roulette à trou central

- Tige filetée pour roulette à trou central

- Matières :

Tige filetée : Inox 304

Rondelle de protection : Inox 304

Montage

- Passer le filetage $\varnothing F$ à travers le trou central de la platine de la roulette, et fixer avec une rondelle et un écrou M12 indesserrable (non-fournis)
- En cas de besoin, la longueur A peut être raccourcie par vos soins
- La protection de la roulette peut être renforcée avec la rondelle de protection inox TSR-ROND


Accessoires

- Roulettes à trou central RPC/TC


Tome 5 (p. 53), RBN/TC 5 (p. 61),

RHT/TC 5 (p. 67) et RURT 5 (p. 64)

Exemple de montage avec la rondelle



TSR-ROND



REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	ØD	ØF	A	B	H	A/F	ØD1	Prix Uni. 1 à 9
Tige								
TSR16-150/TC/SS	M16x2	M12x1,75	37	150	171	13	-	18,70 €
TSR16-200/TC/SS	M16x2	M12x1,75	37	200	221	13	-	22,21 €
TSR20-150/TC/SS	M20x2,5	M12x1,75	37	150	172	17	-	24,73 €
TSR20-200/TC/SS	M20x2,5	M12x1,75	37	200	222	17	-	30,30 €
TSR24-150/TC/SS	M24x3	M12x1,75	37	150	172	20	-	32,31 €
TSR24-200/TC/SS	M24x3	M12x1,75	37	200	222	20	-	39,88 €
Rondelle de protection								
TSR-ROND12-60/SS	-	-	-	-	-	-	60	14,85 €
TSR-ROND12-80/SS	-	-	-	-	-	-	80	19,79 €

Dimensions en mm

Roulette escamotable pour profilé aluminium

Charge jusqu'à 200kg

RESC

- Roue escamotable avec pied, permettant de passer d'une position roulante à une position fixe très facilement.

- Matières :




- Bande de roulement PU noir
- Corps de roue PA gris sim. RAL7001
- Platine en fonte d'aluminium
- Support de roue en acier

Avantages

- Permet le passage de la roue en position fixe sans effort grâce à une démultiplication du bras de levier.
- Position sur pied plus stable qu'une roulette avec frein.
- Evite la déformation de la bande de roulement sous charge prolongée.
- Montage possible avec plusieurs combinaisons de profilé alu

Accessoires

- Compatible avec profilé largeur 45mm PRF4545 et largeur 90mm PRF4590 (tome 5 p.299)
- Compatible avec profilés largeurs, 40mm, 80mm et 90mm
- Vis CHC8-40/SS/B (tome 1 p.559)
- Écrou PRF-ECL-M8 (tome 5 p.315)



Exemples d'application

REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	E	H	L1	L2	Charge max (N)	Masse (kg)	Prix uni. 1 à 9
RESC80-125	80	25,3	125	117	153	1500	1,64	192,56 €
RESC100-145	100	25,3	145	117	153	2000	1,94	195,13 €

Dimensions en mm

Roulette d'immobilisation à trou central

RIM

Charge jusqu'à 1000kg



- Combinaison d'une roulette pivotante et d'un patin d'immobilisation réglable
- Supporte et permet de déplacer facilement des machines, des appareils lourds et de les positionner de manière stable.
- La mise en place se fait en descendant le patin d'immobilisation à l'aide d'un écrou.
- La roue ne repose plus sur le sol et l'appareil peut être mis à niveau sur les patins malgré les irrégularités du sol.
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C



Écrou de réglage

Matières

- Dispositif de commande du patin par écrou central à croisillon en polyamide
- Patin en caoutchouc antidérapant permettant l'absorption des vibrations et bruits
- Corps de chape en fonte d'aluminium moulé, protégé par peinture ivoire martelée
- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes
- Fixation par platine à trou central taraudé, livrée avec tige filetée et écrou.
- Roue en polyamide noir Shore D70



REMISES

Qté	1+	5+	14+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØA	B	H1	H2	ØT	Cercle d'interférence ØK	Charge (kg)	Prix Uni. 1 à 4
RIM42-60/TCE	42	20	71	81	M8	84	60	43,46 €
RIM50-280/TCE	50	25	82	92	M12	101	280	69,03 €
RIM63-550/TCE	63	28	103	118	M12	125	550	93,81 €
RIM75-800/TCE	75	30	120	132	M16	142	800	126,19 €
RIM75-1000/TCE	75	30	120	132	M16	142	1000	123,65 €

Dimensions en mm

Roulette d'immobilisation à platine

Charge jusqu'à 1000kg

RIM



- Combinaison d'une roulette pivotante et d'un patin d'immobilisation réglable ou lourd
- Supporte et permet de déplacer facilement des machines, des appareils lourds et de les positionner de manière stable.
- La mise en place se fait en descendant le patin d'immobilisation à l'aide d'un écrou
- La roue ne repose plus sur le sol et l'appareil peut être mis à niveau sur les patins malgré les irrégularités du sol.
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C.



Écrou de réglage

Matières

- Dispositif de commande du patin par écrou central à croisillon en polyamide
- Patin en caoutchouc antidérapant permettant l'absorption des vibrations et bruits.
- Corps de chape en fonte d'aluminium moulé, protégé par peinture ivoire martelée
- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes
- Fixation par platine carrée
- Roue en polyamide noir Shore D70



REMISES

Qté	1+	5+	14+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØA	B	H1	H2	L	M	ØT	ØK	Charge (kg)	Prix Uni. 1 à 4
RIM42-60/PLE	42	20	71	81	55x55	42x42	6,5	84	60	43,46 €
RIM50-280/PLE	50	25	82	92	73x73	58x58	7	101	280	69,03 €
RIM63-550/PLE	63	28	103	118	90x90	70x70	9	125	550	93,81 €
RIM75-800/PLE	75	30	120	132	95x95	70x70	11	142	800	126,19 €
RIM75-1000/PLE	75	30	120	132	95x95	70x70	11	142	1000	123,65 €

Dimensions en mm