


- Module 1 à 2,5
- Angle de pression 20°
- Denture Gleason
- Précision JIS B 1704 : 1978 grade 3
- Matière :  
Inox 303
- Dureté denture < 187HB
- Pour un couple il faut 2 pièces



### REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-12%	Sur demande

Références	Module	Dents		OA	OB	OC	OD	E	F	G	H	N	J	K	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
		Z	H7													
SSB1-20-RA	1	20	6	16	20	21,41	20	13,95	10,71	8	12	5	9,86	0,019	42,57 €	
SSB1-25-RA		25	6	20	25	26,41	23	15,16	11,21	8	14	6	15,03	0,035	46,92 €	
SSB1-30-RA		30	8	24	30	31,41	28	17,71	13,71	10	16	6	19,03	0,057	57,50 €	
SSB1.5-20-RA	1,5	20	8	26	30	32,12	30	21,24	16,06	13	19	8	15,37	0,074	54,13 €	
SSB1.5-25-RA		25	10	30	37,5	39,62	34	22,25	16,31	11,5	19	9	19,54	0,11	67,68 €	
SSB1.5-30-RA		30	10	36	45	47,12	43	28,24	21,56	16	25	10	25,72	0,21	99,05 €	
SSB2-20-RA	2	20	12	34	40	42,83	37	24,89	18,41	14	22	10	21,72	0,15	76,49 €	
SSB2-25-RA		25	12	45	50	52,83	40	24,33	16,41	12,5	20	12	26,06	0,24	95,26 €	
SSB2-30-RA		30	12	45	60	62,83	50	29,43	21,41	12,5	25	12	36,06	0,37	138,61 €	
SSB2.5-20-RA	2,5	20	14	42	50	53,54	48	32,54	24,77	19	29	12	28,06	0,30	108,65 €	
SSB2.5-25-RA		25	16	55	62,5	66,04	50	30,41	20,52	15	26	15	34,57	0,46	145,19 €	
SSB2.5-30-RA		30	16	60	75	78,54	62	36,28	26,27	17	32	15	47,57	0,76	212,52 €	

Dimensions en mm

## Rapport

Inox 303

# 1,5:1 – 2:1 – 3:1

- Module 1 à 2,5
- Angle de pression 20°
- Denture Gleason
- Précision JIS B 1704 : 1978 grade 3
- Matière :  
Inox 303
- Dureté denture < 187HB
- Pour un couple il faut 2 pièces





### REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix -12% Sur demande		

Références	Module	Dents Z	ØA <sub>H7</sub>	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	N	J	K	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
<b>Rapport 1,5:1</b>															
SSHB1.5-20-RA	1,5	20	8	25	30	33,13	33	18,63	11,54	8,83	17	9	17,05	0,063	55,11 €
SSHB1.5-30-RA		30	10	30	45	46,24	28	18,53	13,93	8	16	9	27,37	0,120	84,88 €
SSHB2-20-RA	2	20	10	35	40	44,18	45	25,06	16,39	13,33	22	11	21,34	0,160	82,29 €
SSHB2-30-RA		30	10	35	60	61,65	40	26,87	21,24	15	23	11	37,56	0,260	129,60 €
SSHB2.5-20-RA	2,5	20	12	40	50	55,22	55	31,06	19,24	14,16	28	15	27,42	0,280	118,05 €
SSHB2.5-30-RA		30	15	45	75	77,07	50	34,22	26,55	18	30	15	45,61	0,540	194,93 €
<b>Rapport 2:1</b>															
SSDB1.5-20-RA	1,5	20	8	25	30	33,61	46	25,54	16,9	14,75	24	10	17,28	0,088	62,51 €
SSDB1.5-40-RA		40	10	38	60	60,88	35	25,01	20,88	15	22	10	39,64	0,270	132,03 €
SSDB2-20-RA	2	20	12	32	40	44,81	60	34,16	21,2	18	32	15	20,92	0,190	92,67 €
SSDB2-40-RA		40	12	50	80	81,17	45	32,37	26,17	18	27	15	48,46	0,610	214,91 €
SSDB2.5-20-RA	2,5	20	12	40	50	56,01	75	43,78	26,5	22,5	41	20	24,56	0,400	144,01 €
SSDB2.5-40-RA		40	15	60	100	101,46	55	39,73	31,46	20	35	20	60,28	1,210	352,53 €

Dimensions en mm



### REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-12%	Sur demande

Références	Module	Z	Dents ØA H7	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	N	J	K	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
<b>Rapport 3:1</b>															
SSTB1.5-15-RA	1.5	15	8	18	22,5	26,54	47	23,19	13,92	12,5	22,5	10	14,75	0,041	43,94 €
SSTB1.5-45-RA		45	10	36	67,5	68,06	28	20,44	17,59	11	17	10	46,58	0,250	143,59 €
SSTB2-15-RA	2	15	10	24	30	35,35	60	29,8	15,89	14	29	15	19,13	0,095	63,69 €
SSTB2-45-RA		45	12	60	90	90,75	40	30,4	26,12	17	26	15	59,04	0,800	243,88 €
SSTB2.5-15-RA	2.5	15	12	30	37,5	44,18	75	38,41	19,86	17,5	37	20	20,51	0,190	90,28 €
SSTB2.5-45-RA		45	15	60	112,5	113,43	50	38,35	32,65	22	35	20	72,84	1,360	406,27 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



H4

Engrenage hélicoïdal  
axes croisés, Acier  
20NCD2



PSG1

Engrenage droit de  
précision, Acier  
35NCD6 prétraité



PPC55

Pontet sur platine  
carrée, Inox



BAG

Bague de blocage  
acier, Acier



MC

Amortisseur de chocs  
autocompensé,  
Autocompensé - Sans  
réglage



ACL-PL

Plaque de liaison pour  
profilé aluminium,  
Plaque de liaison -  
176x8...



NCT

Noix de connexion, A  
angle fixe



SC2

Accouplement rigide 2  
parties, Mâchoire de  
serrage



RTE

Accouplement  
élastique Rotex®,  
Aluminium



BPL

Bille porteuse avec  
flasque, Légère



PTMC

Pied d'ameublement  
télescopique, platine  
carrée



EHD04

Réducteur coaxial, de  
3,4 à 7 Nm

## Produits complémentaires



ZBRA

Engrenage conique  
plastique, 1:1



ZHBRA

Engrenage conique  
plastique, 1,25:1 2:1  
3:1