


- Module 1 à 2,5
- Angle de pression 20°
- Denture Gleason
- Précision JIS B 1704 : 1978 grade 3
- Matière :
Inox 303
- Dureté denture < 187HB
- Pour un couple il faut 2 pièces



REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 10+ |
|------|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -12% | Sur demande |

| Références | Module | Dents | | OA | OB | OC | OD | E | F | G | H | N | J | K | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 5 |
|--------------|--------|-------|----|----|------|-------|----|-------|-------|------|----|----|-------|-------|-----------|-----------------|
| | | Z | H7 | | | | | | | | | | | | | |
| SSB1-20-RA | 1 | 20 | 6 | 16 | 20 | 21,41 | 20 | 13,95 | 10,71 | 8 | 12 | 5 | 9,86 | 0,019 | 42,57 € | |
| SSB1-25-RA | | 25 | 6 | 20 | 25 | 26,41 | 23 | 15,16 | 11,21 | 8 | 14 | 6 | 15,03 | 0,035 | 46,92 € | |
| SSB1-30-RA | | 30 | 8 | 24 | 30 | 31,41 | 28 | 17,71 | 13,71 | 10 | 16 | 6 | 19,03 | 0,057 | 57,50 € | |
| SSB1.5-20-RA | 1,5 | 20 | 8 | 26 | 30 | 32,12 | 30 | 21,24 | 16,06 | 13 | 19 | 8 | 15,37 | 0,074 | 54,13 € | |
| SSB1.5-25-RA | | 25 | 10 | 30 | 37,5 | 39,62 | 34 | 22,25 | 16,31 | 11,5 | 19 | 9 | 19,54 | 0,11 | 67,68 € | |
| SSB1.5-30-RA | | 30 | 10 | 36 | 45 | 47,12 | 43 | 28,24 | 21,56 | 16 | 25 | 10 | 25,72 | 0,21 | 99,05 € | |
| SSB2-20-RA | 2 | 20 | 12 | 34 | 40 | 42,83 | 37 | 24,89 | 18,41 | 14 | 22 | 10 | 21,72 | 0,15 | 76,49 € | |
| SSB2-25-RA | | 25 | 12 | 45 | 50 | 52,83 | 40 | 24,33 | 16,41 | 12,5 | 20 | 12 | 26,06 | 0,24 | 95,26 € | |
| SSB2-30-RA | | 30 | 12 | 45 | 60 | 62,83 | 50 | 29,43 | 21,41 | 12,5 | 25 | 12 | 36,06 | 0,37 | 138,61 € | |
| SSB2.5-20-RA | 2,5 | 20 | 14 | 42 | 50 | 53,54 | 48 | 32,54 | 24,77 | 19 | 29 | 12 | 28,06 | 0,30 | 108,65 € | |
| SSB2.5-25-RA | | 25 | 16 | 55 | 62,5 | 66,04 | 50 | 30,41 | 20,52 | 15 | 26 | 15 | 34,57 | 0,46 | 145,19 € | |
| SSB2.5-30-RA | | 30 | 16 | 60 | 75 | 78,54 | 62 | 36,28 | 26,27 | 17 | 32 | 15 | 47,57 | 0,76 | 212,52 € | |

Dimensions en mm

Rapport

Inox 303

1,5:1 – 2:1 – 3:1

- Module 1 à 2,5
- Angle de pression 20°
- Denture Gleason
- Précision JIS B 1704 : 1978 grade 3
- Matière :
Inox 303
- Dureté denture < 187HB
- Pour un couple il faut 2 pièces





REMISES

| | | | |
|------|-----------------------|----|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 10+ |
| Rem. | Prix -12% Sur demande | | |

| Références | Module | Dents Z | ØA _{H7} | ØB | ØC | ØD | E | F | G | H | N | J | K | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 5 |
|----------------------|--------|---------|------------------|----|-----|--------|----|-------|-------|-------|----|----|-------|-----------|-----------------|
| Rapport 1,5:1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SSHB1.5-20-RA | 1,5 | 20 | 8 | 25 | 30 | 33,13 | 33 | 18,63 | 11,54 | 8,83 | 17 | 9 | 17,05 | 0,063 | 55,11 € |
| SSHB1.5-30-RA | | 30 | 10 | 30 | 45 | 46,24 | 28 | 18,53 | 13,93 | 8 | 16 | 9 | 27,37 | 0,120 | 84,88 € |
| SSHB2-20-RA | 2 | 20 | 10 | 35 | 40 | 44,18 | 45 | 25,06 | 16,39 | 13,33 | 22 | 11 | 21,34 | 0,160 | 82,29 € |
| SSHB2-30-RA | | 30 | 10 | 35 | 60 | 61,65 | 40 | 26,87 | 21,24 | 15 | 23 | 11 | 37,56 | 0,260 | 129,60 € |
| SSHB2.5-20-RA | 2,5 | 20 | 12 | 40 | 50 | 55,22 | 55 | 31,06 | 19,24 | 14,16 | 28 | 15 | 27,42 | 0,280 | 118,05 € |
| SSHB2.5-30-RA | | 30 | 15 | 45 | 75 | 77,07 | 50 | 34,22 | 26,55 | 18 | 30 | 15 | 45,61 | 0,540 | 194,93 € |
| Rapport 2:1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SSDB1.5-20-RA | 1,5 | 20 | 8 | 25 | 30 | 33,61 | 46 | 25,54 | 16,9 | 14,75 | 24 | 10 | 17,28 | 0,088 | 62,51 € |
| SSDB1.5-40-RA | | 40 | 10 | 38 | 60 | 60,88 | 35 | 25,01 | 20,88 | 15 | 22 | 10 | 39,64 | 0,270 | 132,03 € |
| SSDB2-20-RA | 2 | 20 | 12 | 32 | 40 | 44,81 | 60 | 34,16 | 21,2 | 18 | 32 | 15 | 20,92 | 0,190 | 92,67 € |
| SSDB2-40-RA | | 40 | 12 | 50 | 80 | 81,17 | 45 | 32,37 | 26,17 | 18 | 27 | 15 | 48,46 | 0,610 | 214,91 € |
| SSDB2.5-20-RA | 2,5 | 20 | 12 | 40 | 50 | 56,01 | 75 | 43,78 | 26,5 | 22,5 | 41 | 20 | 24,56 | 0,400 | 144,01 € |
| SSDB2.5-40-RA | | 40 | 15 | 60 | 100 | 101,46 | 55 | 39,73 | 31,46 | 20 | 35 | 20 | 60,28 | 1,210 | 352,53 € |

Dimensions en mm



REMISES

| | | | |
|------|------|------|-------------|
| Qté | 1+ | 6+ | 10+ |
| Rem. | Prix | -12% | Sur demande |

| Références | Module | Z | Dents ØA H7 | ØB | ØC | ØD | E | F | G | H | N | J | K | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 5 |
|--------------------|--------|----|----------------|----|-------|--------|----|-------|-------|------|------|----|-------|--------------|--------------------|
| Rapport 3:1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SSTB1.5-15-RA | 1.5 | 15 | 8 | 18 | 22,5 | 26,54 | 47 | 23,19 | 13,92 | 12,5 | 22,5 | 10 | 14,75 | 0,041 | 43,94 € |
| SSTB1.5-45-RA | | 45 | 10 | 36 | 67,5 | 68,06 | 28 | 20,44 | 17,59 | 11 | 17 | 10 | 46,58 | 0,250 | 143,59 € |
| SSTB2-15-RA | 2 | 15 | 10 | 24 | 30 | 35,35 | 60 | 29,8 | 15,89 | 14 | 29 | 15 | 19,13 | 0,095 | 63,69 € |
| SSTB2-45-RA | | 45 | 12 | 60 | 90 | 90,75 | 40 | 30,4 | 26,12 | 17 | 26 | 15 | 59,04 | 0,800 | 243,88 € |
| SSTB2.5-15-RA | 2.5 | 15 | 12 | 30 | 37,5 | 44,18 | 75 | 38,41 | 19,86 | 17,5 | 37 | 20 | 20,51 | 0,190 | 90,28 € |
| SSTB2.5-45-RA | | 45 | 15 | 60 | 112,5 | 113,43 | 50 | 38,35 | 32,65 | 22 | 35 | 20 | 72,84 | 1,360 | 406,27 € |

Dimensions en mm

Nos autres produits



RPCtcss
Roulette polyamide à trou central, Inox - Polyamide



SVT20
Vérin à vis - Avec vis en translation, Vis en translation



NT121
Réducteur coaxial à trains parallèles, de 20 à 68 Nm - à trains...



PR125
Pied à rotule Ø123, Ø 123



PSPE20
Poignée souple Ø20 pour arbre, PVC noir



LVT
Mini vérin motorisé 2A, 2 ampères



JCSs
Cardan simple inox, Sollicitation légère




T5M T10M
Courroie ouverte au mètre type T, T5 Polyuréthane armature acier



TMR
Tendeur fixe rigide, Manuel



ZDB
Engrenage conique plastique usiné (delrin), 2:1



LAT4
Actionneur linéaire motorisé 4A, 4 ampères



SVG
Grenouillère rigide réglable, Course de 174mm à 190mm

Produits complémentaires



ZHBRA
Engrenage conique plastique, 1,25:1 2:1 3:1



ZBRA
Engrenage conique plastique, 1:1