


VAB

Vis à billes roulée Classe 7

- Vis à billes roulée
- Variation de la course $\pm 50\mu\text{m}/300\text{mm}$
- Matière :
Acier C55
- Extrémités brutes de sciage à réuser par vos soins. L'extrémité doit être usinée proprement, au minimum dressée et chanfreinée.



Vis à billes avec écrou épaulé VABF

Option


- Usinage des extrémités selon plan

Info

- Vis non compatible avec les écrous GBM et GBS

Accessoires

- Voir écrou VAB-F (tome 3 p.339) (le pas et le diamètre de la vis doivent correspondre à celui de l'écrou)
- Blocs palier BSB (tome 3 p.346) et RPB (tome 3 p.347)



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Vis Ød	Pas (mm)	L (mm)	L maxi (mm)	Prix Uni.
VAB1605-1000TR7	16	5	1000	3000	50,09 €
VAB2005-1000TR7	20	5	1000	4000	76,96 €
VAB2505-1000TR7	25	5	1000	6000	72,11 €
VAB3205-1000TR7	32	5	1000	6000	125,59 €
VAB3210-1000TR7	32	10	1000	6000	134,93 €
VAB4005-1000TR7	40	5	1000	6000	233,31 €
VAB4010-1000TR7	40	10	1000	6000	233,31 €
VAB5010-1000TR7	50	10	1000	6000	304,61 €

*Dimensions en mm

- Erou pour vis à billes sans précharge**- Jeu axial:**

0,08mm jusqu'à diam 40mm

0,12mm diam 50mm et plus

- Matières:

Erou en acier 18CrMo4h

Billes en acier 100Cr6

Montage


- A monter par vos soins sur la vis après usinages des extrémités de cette vis (voir les précautions de montage)

Info

- Erou non compatible avec les vis **KGS**

Accessoires

- Voir vis **VAB (tome 3 p.338)** (le pas et le diamètre de la vis doivent correspondre à celui de l'érou)

NOUVEAU !**REMISES**

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Références	ØD	ØA	B	L	ØW	H	ØX	Q	Nombre de circuits N
VAB1605-4-F-RH	28	48	10	45	38	40	5,5	M6x1	4
VAB2005-4-F-RH	36	58	10	51	47	44	6,6	M6x1	4
VAB2505-4-F-RH	40	62	10	51	51	48	6,6	M6x1	4
VAB3205-4-F-RH	50	80	12	52	65	62	9	M6x1	4
VAB3210-4-F-RH	50	80	12	85	65	62	9	M6x1	4
VAB4005-4-F-RH	63	93	14	55	78	70	9	M8x1	4
VAB4010-4-F-RH	63	93	14	88	78	70	9	M8x1	4
VAB5010-4-F-RH	75	110	16	88	93	85	11	M8x1	4

Références	Pour vis Ød	Pas (mm)	Diam billes ØDa	Capacité de charge		Prix Uni.
				Dynamique Ca (daN)	Statique Coa (daN)	
VAB1605-4-F-RH	16	5	3,175	919	1789	75,60 €
VAB2005-4-F-RH	20	5	3,175	1065	2376	85,90 €
VAB2505-4-F-RH	25	5	3,175	1137	2830	99,17 €
VAB3205-4-F-RH	32	5	3,175	1313	3861	151,65 €
VAB3210-4-F-RH	32	10	6,35	3201	7154	179,47 €
VAB4005-4-F-RH	40	5	3,175	1477	5042	175,74 €
VAB4010-4-F-RH	40	10	6,35	3707	9503	259,22 €
VAB5010-4-F-RH	50	10	6,35	4219	12450	390,99 €

Dimensions en mm