

Anneau de levage arqué à étrier

Stock

VLBG RUD® Rotation de l'embase sur 360°

- Anneau arqué à étrier à visser à grande ouverture
- Tourne sur 360° et est réglable en direction de traction
- Un ressort maintient l'anneau de suspension dans la direction désirée, permettant de réduire le bruit
- Traitement de surface : poudrage rose thermochromique très haute résistance
- Précaution d'emploi : voir page ci-contre



Standard

Avec tige longue et écrou






Option

- Livrable avec tige longue et écrou pour montage en passe-travers ou sur métaux légers comme l'aluminium

Info.

- Conforme à la directive machine 2006/42/CE

4 Chargeables dans toutes les directions
Coefficient de sécurité 4



Certifié BG



EMI OFB
005151



REMISES

Qté	1+	5+	10+	15+
Rem. Prix	-3%	-6%	Sur demande	

Références	CMU (t)	A	B max.	C	E	ØF	G	H stand.	H max.	J
VLBG-M8	0,63	30	54	34	40	10	29	11	76	75
VLBG-M10	0,90	30	54	34	39	10	29	15	96	75
VLBG-M12	1,35	32	54	34	38	10	29	18	116	75
VLBG-M16	2,00	33	56	36	39	13,5	36	22	149	86
VLBG-M20	3,50	50	82	54	55	16,5	43	32	187	113
VLBG-M24	4,50	50	82	54	67	18	43	37	222	130
VLBG-M30	6,70	60	103	65	67	22,5	61	49	279	151

Références	L stand.	L max.	ØM	N	SW	R	T	ØDB	Couple de serrage (Nm)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
VLBG-M8	45	40	105	M8	5	13	32	75	24	30	0,3	✓ 100,50 €
VLBG-M10	45	44	125	M10	6	17	32	75	24	60	0,32	✓ 98,71 €
VLBG-M12	45	47	145	M12	8	19	32	75	26	150	0,33	✓ 100,50 €
VLBG-M16	47	58	185	M16	10	24	38	85	30	150	0,55	✓ 107,43 €
VLBG-M20	64	75	230	M20	12	30	48	110	45	400	1,3	✓ 122,92 €
VLBG-M24	78	80	265	M24	14	36	48	125	45	760	1,5	- 132,03 €
VLBG-M30	80	110	340	M30	17	46	67	147	60	1000	3,3	- 239,91 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Anneau de levage arqué à étrier

Rotation de l'embase sur 360°  RUD® VLBG



- Anneau, vis et écrous du VLBG sont certifiés et 100% testés anti-fissure !

- La vis universelle (hexagonale extérieure et intérieure) des modèles métriques permet l'emploi d'outil universel.

- Le multi-revêtement de surface pour une protection maximale : le pré-traitement spécial CORRUD-DT (breveté RUD) assure* une protection anti-corrosion au moins 20x supérieure à la galvanisation.

*sauf pour la surface de coupe des vis raccourcies.

- Filetage sur toute la longueur de vis "H"

- Vérifiez que la surface de vissage (R) soit bien plane. Vissé à fond, l'anneau doit pouvoir tourner librement sur 360°.

- L'anneau doit être orienté dans la direction de la traction et doit pouvoir se mouvoir librement. Il ne doit pas prendre appui sur une quelconque arête.

Ne pas tourner sous charge !

- Utilisation uniquement par des personnes compétentes, en respect des préventions de sécurité de l'élingage.

- Le connecteur de l'élingage doit pouvoir bouger librement dans l'anneau

Interdit !



Interdit !



Direction de traction :
autorisée
jusqu'au risque
de contact

Pourquoi les anneaux RUD sont-ils "ROSES" ?

Certains anneaux RUD sont roses (breveté) avec revêtement en poudrage fluorescent, flashant et thermochromique !

Cette thermochromie permet une indication de surchauffe.

En effet, en cas de hausse de température, la teinte rose évolue progressivement du blanc crème, beige, marron au noir (voir photo).

Par apparition de couleur noir foncé avec cloques, la température de 400° a été dépassé.

Réduction de capacité et température maximales d'utilisation.

Revêtement
époxy avec
poudrage
rose



Capacité de charge

225°C

250°C

275°C

300°C

320°C

350°C

375°C

400°C

-20%

-25%

Nos autres produits



BL15

Renvoi d'angle, de 1,10 à 6 Nm



T10courroie

Courroie fermée type T, T10 Polyuréthane armature acier



BOX-NINA

Ecrou autofreiné - DIN985, Coffret d'écrous acier



PTAF100-PAMF100

Pied articulé à embase tôle à fixer Ø100, Ø 100



PSG085

Engrenage droit de précision, Inox 316



CHM90

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 540 Nm



RPCplss

Roulette fixe à platine, Inox - Polyamide



DBL821

Diabolo pour chaîne à palettes, Série 821



CABtool

Outils pour câble d'accastillage, Outils de coupe



SR

Crémaillère section étroite, Inox



MCL

Manchon cylindrique taraudé, Cylindrique - acier



BLHM70

Renvoi d'angle, jusqu'à 128 Nm

Produits complémentaires



VRSF

Anneau de levage orientable mâle, Orientable mâle



WBGV

Anneau de levage, A maillon à visser