

# Petit volant femelle à 3 lobes



## VTLF

## Polyamide noir insert laiton

**Serrage énergique**

- **Élément de manoeuvre**

- **Matières :**

Polyamide noir




Insert laiton

### Avantages

- Très résistant, force de serrage plus importante
- Toutes tailles de mains
- Utilisable en extérieur



**Insert laiton**



**Insert laiton borgne taraudé**

**Insert laiton traversant taraudé**

### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØD	ØA	ØB	C	F	E	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
<b>Insert en laiton borgne taraudé</b>									
VTLFB6-45	M6	45	18	27	16	14	13,8	✓	2,95 €
VTLFB8-45	M8	45	18	27	16	14	15,6	✓	3,07 €
VTLFB10-45	M10	45	18	27	16	14	17,2	-	3,40 €
VTLFB8-55	M8	55	20	33	19	14	22,8	-	3,45 €
VTLFB10-55	M10	55	20	33	19	14	23,4	✓	3,78 €
VTLFB12-55	M12	55	20	33	19	14	25,6	✓	4,06 €
<b>Insert en laiton traversant taraudé</b>									
VTLF6-45	M6	45	18	27	16	14	12,4	-	3,45 €
VTLF8-45	M8	45	18	27	16	14	13,2	✓	3,40 €
VTLF10-45	M10	45	18	27	16	14	13,2	✓	3,74 €
VTLF8-55	M8	55	20	33	19	14	18,2	-	3,74 €
VTLF10-55	M10	55	20	33	19	14	19,2	✓	3,86 €
VTLF12-55	M12	55	20	33	19	14	19,8	✓	4,22 €


\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**Serrage énergique**

- Élément de manoeuvre
- Matières :  
Polyamide noir surface mate  
Tige filetée en acier zingué

### Avantages

- Très résistant, force de serrage plus importante
- Toutes tailles de mains



### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØD	ØA	ØB	C	F	L	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
VTLM6-15-45	M6	45	18	27	16	15	15,4	✓	2,16 €
VTLM6-20-45	M6	45	18	27	16	20	16,4	✓	2,16 €
VTLM6-25-45	M6	45	18	27	16	25	17,0	-	2,25 €
VTLM6-30-45	M6	45	18	27	16	30	17,4	-	2,25 €
VTLM6-40-45	M6	45	18	27	16	40	20,0	✓	2,25 €
VTLM8-15-45	M8	45	18	27	16	15	19,0	-	2,25 €
VTLM8-20-45	M8	45	18	27	16	20	20,2	-	2,42 €
VTLM8-30-45	M8	45	18	27	16	30	23,6	✓	2,42 €
VTLM8-40-45	M8	45	18	27	16	40	27,0	-	2,46 €
VTLM10-20-45	M10	45	18	27	16	20	30,0	-	2,49 €
VTLM10-30-45	M10	45	18	27	16	30	35,0	-	2,62 €
VTLM6-20-55	M6	55	20	33	19	20	22,8	-	2,46 €
VTLM6-25-55	M6	55	20	33	19	25	23,6	-	2,54 €
VTLM6-40-55	M6	55	20	33	19	40	26,8	-	2,54 €
VTLM8-20-55	M8	55	20	33	19	20	27,2	-	2,54 €
VTLM8-30-55	M8	55	20	33	19	30	30,0	✓	2,54 €
VTLM8-40-55	M8	55	20	33	19	40	33,4	✓	2,62 €
VTLM10-15-55	M10	55	20	33	19	15	32,0	-	2,80 €
VTLM10-20-55	M10	55	20	33	19	20	36,4	-	2,80 €
VTLM10-30-55	M10	55	20	33	19	30	42,0	-	2,87 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



# Volant à main à 3 lobes

Thermoplastique



VTLB

- **Élément de manoeuvre**
- Insert avec taraudage traversant
- T° d'utilisation -30°C à +130°C
- Matières
  - Polyamide PA6 noir renforcé fibres de verre
  - Insert laiton ou inox 303

## Avantages

La taille du volant jusqu'à diamètre 100mm permet une excellente prise en main et une force de serrage importante

Serrage énergétique



## REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références											Prix Uni. 1 à 9	
Laiton	Inox	ØA	ØB	C	ØD	E	H	ØD1	ØK	Masse (g)	Laiton	Inox
VTLB8-63	VTLB8-63/SS	63	21	21	M8	18,5	30	12,5	Ø15	30	7,34 €	13,08 €
VTLB10-63	-	63	21	21	M10	18,5	30	12,5	Ø15	34	7,59 €	-
VTLB10-80	VTLB10-80/SS	80	26	23	M10	25	35	13	Ø20	59	8,93 €	13,36 €
VTLB12-80	-	80	26	23	M12	25	35	13	Ø20	61	9,69 €	-
VTLB12-100	VTLB12-100/SS	100	30	25	M12	25	38	17	Ø25	87	12,57 €	18,17 €
VTLB14-100	-	100	30	25	M14	25	38	17	Ø25	89	13,61 €	-

Dimensions en mm

## Nos autres produits



NCT  
Noix de connexion, A  
angle fixe



WW10  
Chariot Drylin® W,  
Chariot



TBE16  
Mini-table à vis  
trapézoïdale  
économique, 5 kg




INS150  
Insert auto-taraudeur  
filet large à collelette,  
Filet large à colle...



PHT  
Poignée de  
manutention, Jusqu'à  
250°C



MSP38  
Insert à coller  
MasterPlate®  
cylindrique Ø38,  
cylindrique Ø38 av...



AC  
Crochet pour  
grenouillère, 20mm




BABTV  
Broche à billes  
verrouillable, Inox



VHEH  
Vis H avec embase  
Hygienic Usit®, Inox



GPBSS  
Poignée sphérique  
femelle taraudée,  
Aluminium



ZR  
Crémaillère plastique,  
Delrin



CDP  
Canon de perçage,  
Acier

## Produits complémentaires



VTLF  
Petit volant femelle à  
3 lobes, Polyamide -  
Laiton



VTLF  
Petit volant femelle à  
3 lobes, Polyamide -  
Laiton



GLP  
Petit volant à 6 lobes  
fileté,  
Technopolymère -  
Acier



VB  
Petit volant à 6 lobes  
taraudé, Duroplast -  
Laiton