



# Ecrou épaulé polymère

## 1 filet trapézoïdal incliné à droite WFRM



- Matière :  
Iglidur® W300

### Avantages

- Fonctionnement à sec
- Insensible à la saleté
- Absence d'entretien
- Absence de corrosion
- Fonctionnement silencieux

### Accessoires

- Tige acier LFM ou inox LSM



**Exempt d'entretien**

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Ød	Pas P	Ød2	Ød3	Ød4	Ød5	b1	b2	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
WFRM102	10	2	25	42	34	5	25	10	✓	30,88 €
WFRM123	12	3	28	48	38	6	35	12	✓	37,72 €
WFRM164	16	4	28	48	38	6	35	12	✓	48,24 €
WFRM184	18	4	28	48	38	6	35	12	✓	57,36 €
WFRM204	20	4	32	55	45	7	44	12	✓	57,56 €
WFRM245	24	5	32	55	45	7	44	12	✓	79,83 €
WFRM306	30	6	38	62	50	7	46	14	✓	86,87 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome ③ 2016

③ 301

## Nos autres produits



PF30NM

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 8,8 Nm



SHW

Rondelle simple, Inox A2



RT70

Frette de serrage auto-centrante, Couple moyen/élevé



HK

Accessoire de serrage manuel, Serrage manuel T



HRV

Système de guidage sur rail en V Simple Select®, Rail avec chariot



ACL-PL

Plaque de liaison pour profilé aluminium, Plaque de liaison - 86x86...



TBD

Table à pas inversé manuelle, 2kg



RAM35

Réducteur manuel, Renvoi d'angle



PITA

Doigt d'indexage, avec poignée en T



QN

Roulement à rouleaux cylindriques acier, Bague extérieure libre



PTA80

Pied articulé à embase tôle Ø80, Ø 80



PGM52-M4

Poignée de manutention, Aluminium

## Produits complémentaires



LFM

Tige trapézoïdale acier, 1 filet acier mi-dur




LSM

Tige trapézoïdale inox 316L, 1 filet inox



LFM

Tige trapézoïdale acier, 1 filet acier mi-dur



LSM

Tige trapézoïdale inox 316L, 1 filet inox