

Ecrou à oreilles pour serrage manuel Stock

WING Acier ANSI B18-17 ou inox DIN314/315

- Ecrou à oreilles forme américaine

- Matières :


Ecrou acier selon ANSI B18-17,

acier matricé zingué

Inox selon DIN314/315, en inox A2

Info.

- Conditionnement par lot



REMISES

Nb. lots	1+	6+	20+	50+
Remises	Prix -5%	-20%	Sur demande	

Références	Ød	Ød1	ØS	E	G	H	M	Qté/lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier										
WING-M3/B	M3	7,5	-	18,5	-	8,8	3,0	500	-	51,53 €
WING-M4/B	M4	7,8	-	18,5	-	8,8	3,0	500	-	55,50 €
WING-M5/B	M5	9,5	-	22,5	-	10,5	3,8	500	-	100,58 €
WING-M6/B	M6	12,4	-	27,2	-	12,7	4,7	500	✓	64,24 €
WING-M8/B	M8	13,5	-	30,0	-	14,6	5,6	200	-	33,52 €
WING-M10/B	M10	15,6	-	35,0	-	16,7	6,3	200	-	54,26 €
WING-M12/B	M12	20,5	-	47,6	-	22,3	7,5	100	-	59,45 €
Inox A2										
WING-M3/SS/B	M3	6,8	4,5	15,3	1,2	7,2	2,4	100	✓	15,17 €
WING-M4/SS/B	M4	8,0	5,2	17,6	1,6	8,6	2,9	100	✓	16,54 €
WING-M5/SS/B	M5	10,3	6,7	22,5	2,1	11,0	4,1	100	✓	15,76 €
WING-M6/SS/B	M6	12,7	8,4	27,8	2,5	13,6	5,1	100	✓	30,24 €
WING-M8/SS/B	M8	13,8	9,1	30,3	2,8	14,8	5,6	100	✓	109,83 €
WING-M10/SS/B	M10	16,5	11	36,2	3,3	17,7	6,8	100	✓	56,02 €
WING-M12/SS/B	M12	22,5	15	49,4	4,5	24,1	9,0	50	-	59,73 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm