



# Arbre taraudé pour guidage linéaire

**Aci****ZA-M/M****Acier trempé rectifié**

- Arbre traité rectifié pour guidage linéaire avec trous taraudés

- Matières :

Ck55 trempé rectifié

**REMISES**

Qté	1+	2+	4+	8+
Rem.	Prix	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØD (h6)	Longueur L (mm)	F	ØM	P	Masse (kg)	Prix Uni.
Z12-100A-M5/M5	12	100	1,8	M5	10	0,089	33,09 €
Z12-200A-M5/M5	12	200	1,8	M5	10	0,178	38,28 €
Z12-300A-M5/M5	12	300	1,8	M5	10	0,267	43,47 €
Z12-400A-M5/M5	12	400	1,8	M5	10	0,356	48,63 €
Z12-500A-M5/M5	12	500	1,8	M5	10	0,445	53,82 €
Z12-600A-M5/M5	12	600	1,8	M5	10	0,534	58,98 €
Z16-100A-M6/M6	16	100	2,0	M6	12	0,157	39,48 €
Z16-200A-M6/M6	16	200	2,0	M6	12	0,314	45,96 €
Z16-300A-M6/M6	16	300	2,0	M6	12	0,471	52,44 €
Z16-400A-M6/M6	16	400	2,0	M6	12	0,628	58,92 €
Z16-500A-M6/M6	16	500	2,0	M6	12	0,785	65,43 €
Z16-600A-M6/M6	16	600	2,0	M6	12	0,942	71,91 €
Z16-700A-M6/M6	16	700	2,0	M6	12	1,099	78,39 €
Z16-800A-M6/M6	16	800	2,0	M6	12	1,256	84,87 €
Z20-100A-M8/M8	20	100	2,2	M8	16	0,245	41,64 €
Z20-200A-M8/M8	20	200	2,2	M8	16	0,490	49,08 €
Z20-300A-M8/M8	20	300	2,2	M8	16	0,735	56,49 €
Z20-400A-M8/M8	20	400	2,2	M8	16	0,980	63,93 €
Z20-500A-M8/M8	20	500	2,2	M8	16	1,225	71,34 €
Z20-600A-M8/M8	20	600	2,2	M8	16	1,470	78,75 €
Z20-700A-M8/M8	20	700	2,2	M8	16	1,715	86,19 €
Z20-800A-M8/M8	20	800	2,2	M8	16	1,960	93,60 €
Z20-900A-M8/M8	20	900	2,2	M8	16	2,205	101,04 €
Z20-1000A-M8/M8	20	1000	2,2	M8	16	2,450	108,48 €
Z25-100A-M10/M10	25	100	2,5	M10	20	0,383	51,42 €
Z25-200A-M10/M10	25	200	2,5	M10	20	0,766	60,27 €
Z25-300A-M10/M10	25	300	2,5	M10	20	1,149	69,15 €
Z25-400A-M10/M10	25	400	2,5	M10	20	1,532	78,03 €
Z25-500A-M10/M10	25	500	2,5	M10	20	1,915	86,91 €
Z25-600A-M10/M10	25	600	2,5	M10	20	2,298	95,76 €
Z25-700A-M10/M10	25	700	2,5	M10	20	2,681	104,64 €
Z25-800A-M10/M10	25	800	2,5	M10	20	3,064	113,49 €
Z25-900A-M10/M10	25	900	2,5	M10	20	3,447	122,37 €
Z25-1000A-M10/M10	25	1000	2,5	M10	20	3,830	131,25 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



DOMI80

Accessoires de liaison,  
Kit de fixation



GG1

Engrenage droit  
denture rectifiée,  
Acier traité




HK

Accessoire de serrage  
manuel, Serrage  
manuel LRX



PLM-16A

Aimant avec trou  
taraudé, Avec trou  
taraudé



GLT2-27

Glissières  
télescopiques acier  
pour montage en  
rainure, Extension...



MCL

Manchon cylindrique  
taraudé, Cylindrique -  
inox



PCLA\_M

Manette indexable  
technopolymère,  
Plastique



PITAss

Doigt d'indexage,  
avec poignée en T



T39\_T49

Ressort de traction au  
mètre acier, au mètre



MSP23

Insert à coller  
MasterPlate®  
cylindrique Ø23,



CLB\_T

Manette indexable  
Zamak, Zamak



BL8

Renvoi d'angle, de  
0,20 à 2 Nm

### Produits complémentaires



ZA

Arbre pour guidage  
linéaire, Acier trempé




BPQ

B



ZB

Arbre pour guidage  
linéaire, Inox trempé



FTSN

Arbre supporté pour  
guidage linéaire,  
Arbre acier / support  
alumin...