

Écrou à oreilles pour serrage manuel **DIN315**

Laiton

WINGBR


- Écrou à oreille selon DIN315

- Matière :

Laiton

Avantages

- Serrage manuel facilité



REMISES

Qté	1+	6+	11+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	ØD	E	H	M	ØD1	ØS	Qté/lot	Prix Uni. 1 à 5
WING-M4/BR/B	M4	20	10,5	4,6	8	7	100	32,77 €
WING-M5/BR/B	M5	26	13	6,5	11	9	100	34,88 €
WING-M6/BR/B	M6	33	17	8	13	11	100	56,28 €
WING-M8/BR/B	M8	39	20	10	16	12,5	100	103,99 €

Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLÉMENT 2019

191

Nos autres produits



PPF
Bouton d'indexage, à bride



BDPR
Bras de préhension pour ventouse, Rigide



PSG05
Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité



RURp
Roulette fixe à platine, Polyuréthane - jante aluminium (ultra-roulante)



PO
Poignée de cartérisation multi-secteurs, Trou lisse



NPCR
Noix porte-cellule réglable, Réglable



SLV
Sauterelle à levier vertical, A levier vertical - inox




PITA
Doigt d'indexage, avec poignée en T



COA-COG
Platine en applique, Platine en applique pour rotule



PSG08S
Engrenage droit de précision, Inox 303



H1
Engrenage hélicoïdal axes croisés, Plastique usiné



ACLAPA
Butée à aimant pour profilé aluminium, Butée à aimant

Produits complémentaires




VTHbr
Vis à tête hexagonale DIN 933, Laiton



WINGbr
Vis à oreilles pour serrage manuel DIN316, Laiton DIN 316



SHNbr
Ecrin 6 pans DIN 934, Laiton



SHWbr
Rondelle plate DIN 125, Laiton