

Arbre taraudé pour guidage linéaire

Aci



ZA-M/M

Acier trempé rectifié

- Arbre traité rectifié pour guidage linéaire avec trous taraudés

- Matières :

Ck55 trempé rectifié



REMISES

Qté	1+	2+	4+	8+
Rem.	Prix	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØD (h6)	Longueur L (mm)	F	ØM	P	Masse (kg)	Prix Uni.
Z12-100A-M5/M5	12	100	1,8	M5	10	0,089	33,09 €
Z12-200A-M5/M5	12	200	1,8	M5	10	0,178	38,28 €
Z12-300A-M5/M5	12	300	1,8	M5	10	0,267	43,47 €
Z12-400A-M5/M5	12	400	1,8	M5	10	0,356	48,63 €
Z12-500A-M5/M5	12	500	1,8	M5	10	0,445	53,82 €
Z12-600A-M5/M5	12	600	1,8	M5	10	0,534	58,98 €
Z16-100A-M6/M6	16	100	2,0	M6	12	0,157	39,48 €
Z16-200A-M6/M6	16	200	2,0	M6	12	0,314	45,96 €
Z16-300A-M6/M6	16	300	2,0	M6	12	0,471	52,44 €
Z16-400A-M6/M6	16	400	2,0	M6	12	0,628	58,92 €
Z16-500A-M6/M6	16	500	2,0	M6	12	0,785	65,43 €
Z16-600A-M6/M6	16	600	2,0	M6	12	0,942	71,91 €
Z16-700A-M6/M6	16	700	2,0	M6	12	1,099	78,39 €
Z16-800A-M6/M6	16	800	2,0	M6	12	1,256	84,87 €
Z20-100A-M8/M8	20	100	2,2	M8	16	0,245	41,64 €
Z20-200A-M8/M8	20	200	2,2	M8	16	0,490	49,08 €
Z20-300A-M8/M8	20	300	2,2	M8	16	0,735	56,49 €
Z20-400A-M8/M8	20	400	2,2	M8	16	0,980	63,93 €
Z20-500A-M8/M8	20	500	2,2	M8	16	1,225	71,34 €
Z20-600A-M8/M8	20	600	2,2	M8	16	1,470	78,75 €
Z20-700A-M8/M8	20	700	2,2	M8	16	1,715	86,19 €
Z20-800A-M8/M8	20	800	2,2	M8	16	1,960	93,60 €
Z20-900A-M8/M8	20	900	2,2	M8	16	2,205	101,04 €
Z20-1000A-M8/M8	20	1000	2,2	M8	16	2,450	108,48 €
Z25-100A-M10/M10	25	100	2,5	M10	20	0,383	51,42 €
Z25-200A-M10/M10	25	200	2,5	M10	20	0,766	60,27 €
Z25-300A-M10/M10	25	300	2,5	M10	20	1,149	69,15 €
Z25-400A-M10/M10	25	400	2,5	M10	20	1,532	78,03 €
Z25-500A-M10/M10	25	500	2,5	M10	20	1,915	86,91 €
Z25-600A-M10/M10	25	600	2,5	M10	20	2,298	95,76 €
Z25-700A-M10/M10	25	700	2,5	M10	20	2,681	104,64 €
Z25-800A-M10/M10	25	800	2,5	M10	20	3,064	113,49 €
Z25-900A-M10/M10	25	900	2,5	M10	20	3,447	122,37 €
Z25-1000A-M10/M10	25	1000	2,5	M10	20	3,830	131,25 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



INStool

Insert auto-taraudeur
- outil, Outil de pose



PHT

Poignée de
manutention, Jusqu'à
250°C



VHEH

Vis H avec embase
Hygienic Usit®, Inox



PDM_PDV

Bouton croisillon en
plastique détectable,
aux détecteurs de
métaux




Gal-cardan

Cardan simple série
éco, Sollicitation
légère



PGR

Poignée tournante
cylindrique
rabattable, Rabattable



BLHM20

Renvoi d'angle,
jusqu'à 1,77 Nm



LVT

Mini vérin motorisé
4A, 4 ampères



HTD14M_85

Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD14 Fonte



FF40

Réducteur à arbres
parallèles, de 59 à
210 Nm



CHINV2

Charnière invisible,
Invisible - Ouverture
jusqu'à 125°



RFK28B

Réducteur hypoïde
inox, jusqu'à 130Nm

Produits complémentaires



ZA

Arbre pour guidage
linéaire, Acier trempé




BPQ

B



ZB

Arbre pour guidage
linéaire, Inox trempé



FTSN

Arbre supporté pour
guidage linéaire,
Arbre acier / support
alumin...