


- Arbre traité rectifié pour guidage linéaire
- Matière :
Inox X90 CrMoV18 trempé par haute fréquence (55±3 HRC)
- Profondeur de trempé de 0,8 à 3,2mm selon DIN 6773
- Longueur standard 1000mm
- Tolérance diam. ext. h6
- Rectitude t3/1000mm
- Etat de surface Ra = 0,25µm
- Embouts usinés et ébavurés, non chanfreinés




Options

- Options d'usage, contactez-nous (tome 3 p.238)

Avantage

- Haute résistance à la corrosion et aux acides



Longueurs de plus de 1000mm, consultez-nous

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-20%	-20%	Sur demande

Références	OD (h6) Nominal	Circularité			Rectitude (mm/m)	Longueur		Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni. (pour 1m)
		t1 (µm)	t2 (µm)	t3 (µm)		standard L (mm)	maxi. L (mm)			
Z-6-1000B	6	0,5-0,8	4	6	0,16	1000	3000	0,22	✓	58,21 €
Z-8-1000B	8	0,6-0,9	4	6	0,16	1000	3000	0,39	✓	46,54 €
Z-10-1000B	10	0,7-1,0	4	6	0,16	1000	4500	0,61	✓	54,33 €
Z-12-1000B	12	0,8-1,2	5	8	0,12	1000	6000	0,89	✓	54,33 €
Z-16-1000B	16	1,1-1,5	5	8	0,12	1000	6000	1,57	✓	82,81 €
Z-20-1000B	20	1,2-1,6	6	9	0,10	1000	6000	2,45	✓	122,96 €
Z-25-1000B	25	1,5-1,7	6	9	0,10	1000	6000	3,83	✓	194,14 €
Z-30-1000B	30	1,5-1,9	6	9	0,10	1000	6000	5,51	✓	284,75 €
Z-40-1000B	40	2,5-3,0	7	11	0,10	1000	3000	9,80	✓	440,12 €
Z-50-1000B	50	2,7-3,2	7	11	0,10	1000	3000	15,30	-	647,28 €


*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



DOMI80

Kit de raccordement,
Kit de raccordement
XY




PO

Poignée de
manutention multi-
secteurs, Insert
borgne taraudé



SH1

Engrenage hélicoïdal
axes parallèles,
Plastique usiné
(delrin)



RPPM

Courroie ouverte au
mètre type RPP,
RPP14 Polyuréthane
armature ac...



PTR

Pignon tendeur pour
chaîne, Pour
applications
courantes




SUPss

Moyeu de serrage
autocentrant inox,
Sans contre-écrou



Gal-cardan

Cardan simple série
éco, Sollicitation
légère



PM2

Couple roue et vis
sans fin, Plastique
usiné (delrin)



PTKFss

Ecrou borgne pour
pied agroalimentaire,
Ecrou borgne inox -



HTD8M_30

Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD8 Acier



F7-SF-SM

Support façade ,
Support - montage en
façade



DOG258

Motoréducteur 12V et
24V DC, de 12 à 15
Nm

Produits complémentaires



UGCG

Guidage de vérin en
kit, Colonne de
guidage



ZAm

Arbre taraudé pour
guidage linéaire, Acier
trempé rectifié



FGWA

Support d'extrémité
d'arbre, A semelle



KKB-AR

Douille à billes fermée
à chemins de billes
inclinés, Charge sta...