


- Arbre traité rectifié pour guidage linéaire
- Matière :
Inox X90 CrMoV18 trempé par haute fréquence (55±3 HRC)
- Profondeur de trempé de 0,8 à 3,2mm selon DIN 6773
- Longueur standard 1000mm
- Tolérance diam. ext. h6
- Rectitude t3/1000mm
- Etat de surface Ra = 0,25µm
- Embouts usinés et ébavurés, non chanfreinés




Options

- Options d'usage, contactez-nous (tome 3 p.238)

Avantage

- Haute résistance à la corrosion et aux acides



Longueurs de plus de 1000mm, consultez-nous

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-20%	-20%	Sur demande

Références	Profondeur		Circularité			Rectitude		Longueur		Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni. (pour 1m)
	OD (h6) Nominal	de traitement (mm)	t1 (µm)	t2 (µm)	t3 (µm)	standard (mm/m)	maxi. L (mm)	L (mm)				
Z-6-1000B	6	0,5-0,8	4	6	0,16	1000	3000	0,22	✓	58,21 €		
Z-8-1000B	8	0,6-0,9	4	6	0,16	1000	3000	0,39	✓	46,54 €		
Z-10-1000B	10	0,7-1,0	4	6	0,16	1000	4500	0,61	✓	54,33 €		
Z-12-1000B	12	0,8-1,2	5	8	0,12	1000	6000	0,89	✓	54,33 €		
Z-16-1000B	16	1,1-1,5	5	8	0,12	1000	6000	1,57	✓	82,81 €		
Z-20-1000B	20	1,2-1,6	6	9	0,10	1000	6000	2,45	✓	122,96 €		
Z-25-1000B	25	1,5-1,7	6	9	0,10	1000	6000	3,83	✓	194,14 €		
Z-30-1000B	30	1,5-1,9	6	9	0,10	1000	6000	5,51	✓	284,75 €		
Z-40-1000B	40	2,5-3,0	7	11	0,10	1000	3000	9,80	✓	440,12 €		
Z-50-1000B	50	2,7-3,2	7	11	0,10	1000	3000	15,30	-	647,28 €		

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



PO

Poignée de
manutention multi-
secteurs, Trou lisse



DER80

Moteur AC
asynchrone triphasé
inox, 0,55 à 0,75kW



RPCplss

Roulette pivotante à
platine, Inox -
Polyamide



GPB

Poignée sphérique
femelle taraudée,
Taraudage moulé




SBRtool

Dérive-chaîne,
Outillage pour chaîne
de transmission



RFK58B

Réducteur hypoïde
inox, jusqu'à 500Nm



RPP8

Courroie pour
transmission RPP,
RPP8



HTD5M_15

Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD5 Acier



GE1006

Grenouillère élastique
à anneau, Pour
accrochage en gorge



ZDB

Engrenage conique
plastique usiné
(delrin), 2:1



MHQMEP

Manivelle à poignée
tournante fixe,
Alésage carré



LVT

Mini vérin motorisé
2A, 2 ampères

Produits complémentaires



UGCG

Guidage de vérin en
kit, Colonne de
guidage



ZAmM

Arbre taraudé pour
guidage linéaire, Acier
trempé rectifié



FGWA

Support d'extrémité
d'arbre, A semelle



KKB-AR

Douille à billes fermée
à chemins de billes
inclinés, Charge sta...