
Engrenage droit à machoire de serrage

Module 0,5

Denture polyacetal

- ***Mâchoire de serrage intégrée, blocage sur l'arbre par friction***
- *Engrenage droit denture JIS grade N10 (JIS B1702-1: 1998)*
- *Matière:*
  Denture polyacetal
  Moyeu Inox 303





Montage

- *Les tolérances d'arbre recommandées: g6, h6 ou h7*
- *Le couple de glissement doit être pris en compte lors du choix*

Info

- **Couple (bending strength)*





REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØB Moyeu	ØA Alésage	E	L	ØM vis	J	K	Couple* (Nm)	Couple glissement (Nm)	Masse (kg)	Prix uni.
ZG0.5-36/SC	36	18	19	14	5	5	13,5	M2,5	3,3	4,4	0,49	0,62	0,012	
ZG0.5-40/SC	40	20	21	14	5	5	13,5	M2,5	3,3	4,4	0,55	0,62	0,012	
ZG0.5-50/SC	50	25	26	14	5	5	13,5	M2,5	3,3	4,4	0,73	0,62	0,013	
ZG0.5-60/SC	60	30	31	14	5	5	13,5	M2,5	3,3	4,4	0,90	0,62	0,015	
ZG0.5-80/SC	80	40	41	19	8	5	15	M3	4,5	6,0	1,25	2,22	0,019	
ZG0.5-120/SC	120	60	61	19	8	5	15	M3	4,5	6,0	1,93	2,22	0,040	

Dimensions en mm

Nos autres produits



ACL-FPA

Fixation de panneau pour profilé alu., Bloc de maintien



PRS50

Pied massif à rotule inox Ø50, Ø 50



PW_PWG15

Roue de précision, Bronze




CHAB

Charnière à butée intégrée, Charnière



BLHM40

Renvoi d'angle, jusqu'à 10,3 Nm



TBV

Table d'élévation manuelle, 3kg



GGP

Vis à oreilles, Technopolymère insert acier



RPCpl

Roulette polyamide à platine, Acier - Polyamide



SSDB

Engrenage conique inox, 2:1



BPHR

Bille porteuse à ressort, Forte



M1

Vis sans fin, Acier non trempé



NT122

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 32 à 85 Nm - à trains...

Produits complémentaires



G0

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



ZG0

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



SSG0

Engrenage droit inox, Inox 304L



PSG05

Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité