

Engrenage droit à mâchoire de serrage

Module 0,5


Denture polyacetal



- Mâchoire de serrage intégrée, blocage sur l'arbre par friction
- Engrenage droit denture JIS grade N10 (JIS B1702-1: 1998)
- Matière:
 - Denture polyacetal
 - Moyeu Inox 303

NOUVEAU !

Avec mâchoire de serrage




Montage

- Les tolérances d'arbre recommandées: g6, h6 ou h7
- Le couple de glissement doit être pris en compte lors du choix

Info

- *Couple (bending strength)



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z	Dents	ØP	Primitif	ØD	Extérieur	ØB	Moyeu	ØA	Alésage	E	L	ØM	vis	J	K	Couple			Prix uni.
																	Couple* (Nm)	glissement (Nm)	Masse (kg)	
ZG0.5-36/SC	36	18	19	14	5	5	13,5	M2,5	3,3	4,4	0,49	0,62	0,012							
ZG0.5-40/SC	40	20	21	14	5	5	13,5	M2,5	3,3	4,4	0,55	0,62	0,012							
ZG0.5-50/SC	50	25	26	14	5	5	13,5	M2,5	3,3	4,4	0,73	0,62	0,013							
ZG0.5-60/SC	60	30	31	14	5	5	13,5	M2,5	3,3	4,4	0,90	0,62	0,015							
ZG0.5-80/SC	80	40	41	19	8	5	15	M3	4,5	6,0	1,25	2,22	0,019							
ZG0.5-120/SC	120	60	61	19	8	5	15	M3	4,5	6,0	1,93	2,22	0,040							

Dimensions en mm

Nos autres produits



T5-16ECO

Poulie dentée de positionnement type T, Série économique - T5 alu...



CMM

Embout à rotule mâle DIN ISO12240-4, Acier / bronze



NSP

Noix support à 90°, Noix support à 90°



BOX-TOR-MAX

Coffret de joints toriques en nitrile, 2,90 x 1,78mm à 82,14 x 3,53



ALIDR30

Alimentation 12V et 24V DC, 1,5 A et 2 A




MSP3815

Insert à coller MasterPlate®, rectangulaire avec




WS10

Rail Drylin® W, Rail



BMF

Bouton moleté femelle, Moleté traversant



PM3

Roue pour vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



ADL_F

Anneau de levage femelle DIN582, Acier



SVG

Grenouillère rigide réglable, Course de 82mm à 92mm



SVT15

Vérin à vis - Avec vis en translation, Vis en translation

Produits complémentaires