

Engrenage droit à mâchoire de serrage

Module 0,5


Denture polyacetal



- Mâchoire de serrage intégrée, blocage sur l'arbre par friction
- Engrenage droit denture JIS grade N10 (JIS B1702-1: 1998)
- Matière:
 - Denture polyacetal
 - Moyeu Inox 303

NOUVEAU !

Avec mâchoire de serrage




Montage

- Les tolérances d'arbre recommandées: g6, h6 ou h7
- Le couple de glissement doit être pris en compte lors du choix

Info

- *Couple (bending strength)



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z	Dents	ØP	Primitif	ØD	Extérieur	ØB	Moyeu	ØA	Alésage	E	L	ØM	vis	J	K	Couple			Prix uni.
																	Couple* (Nm)	glissement (Nm)	Masse (kg)	
ZG0.5-36/SC	36	18	19	14	5	5	13,5	M2,5	3,3	4,4	0,49	0,62	0,012							
ZG0.5-40/SC	40	20	21	14	5	5	13,5	M2,5	3,3	4,4	0,55	0,62	0,012							
ZG0.5-50/SC	50	25	26	14	5	5	13,5	M2,5	3,3	4,4	0,73	0,62	0,013							
ZG0.5-60/SC	60	30	31	14	5	5	13,5	M2,5	3,3	4,4	0,90	0,62	0,015							
ZG0.5-80/SC	80	40	41	19	8	5	15	M3	4,5	6,0	1,25	2,22	0,019							
ZG0.5-120/SC	120	60	61	19	8	5	15	M3	4,5	6,0	1,93	2,22	0,040							

Dimensions en mm


Nos autres produits



LFM2
Tige trapézoïdale
acier, 2 filets acier mi-
dur




BZY
Amortisseur élastique
cylindrique, Acier



PF45
Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
40 Nm



BCM_T
Entraîneur, Entraîneur



VP
Petit volant à 6 lobes
fileté, Duroplast -
Acier



PW_PWG3
Vis sans fin de
précision, Inox




PSG2S
Engrenage droit de
précision, Inox 303



RURp
Roulette ultra-
roulante à platine,
Polyuréthane - jante
aluminium ...



CLSCLP_SS
Tourillon série courte
inox, Inox - série
courte



PF20NM
Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à 5
Nm



H1
Engrenage hélicoïdal
axes croisés, Acier
20NCD2



MRASSeco
Maillon à visser inox
économique, Inox

Produits complémentaires



G0
Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



ZG0
Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)



SSG0
Engrenage droit inox,
Inox 304L



PSG05
Engrenage droit de
précision, Acier
35NCD6 prétraité